

Laserschutzfenster LS14 DBY 100 x 200 mm



Lasersafety Windows

Produkt **#29-375** [KONTAKT](#)

- 1 + €128⁰⁰

[+ WARENKORB](#)

Mengenrabatte

Stk. 1-5	€128,00 stückpreis
Stk. 6-10	€115,20 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Zertifizierung EN 207/208:

D LB7 and R LB4 @ 180-315nm
 D LB5 and IRMLB6 @ 315-534nm
 DIRMLB5 @ 850-925nm
 D LB5 and IRMLB6 @ 925-980nm
 D LB6 and IRMLB7 @ 980-1,064nm
 DIRMLB5 @ 1,064-1,085nm

Filtermaterial:

Polymer

LS14

Filter:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

100 x 200 **Größe (mm):**

3.00 **Dicke (mm):**

Optische Eigenschaften

Optische Dichte OD:
>7 @ 190 - 534nm
>5 @ 850 - 925nm
>6 @ 925 - 1070nm
>7 @ 960 - 1064nm

Amber **Farbe:**

35 **Durchlässigkeit für sichtbares Licht VLT (%):**

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:
[Anzeigen](#)

Produktdetails

- CE-zertifizierter Laserstrahlenschutz
- Verfügbar für UV-, VIS- und NIR-Wellenlängen
- Größe 200 mm x 100 mm ideal für kleine Sichtfenster
- Größen von 304,8 mm x 304,8 mm ebenfalls erhältlich

Laserschutzfenster weisen eine hohe optische Dichte in einem bestimmten Wellenlängenbereich im UV-, VIS- und NIR-Spektrum auf. Die aus Acryl und Polycarbonat gefertigten Laserschutzfenster sind CE-zertifiziert und schützen effektiv vor Laserstrahlung. Die Fenster sind in einer Größe von 200 x 100 mm erhältlich und lassen sich leicht in Türen, Fenster und Gehäuse integrieren. Laserschutzfenster eignen sich ideal für die Blockung von Laserstrahlung und ermöglichen eine sichere Betrachtung von Laserumgebungen in der Materialbearbeitung, der Fertigung und in Laboren mit Nd:YAG-, CO₂- und Faserlasern sowie weiteren Laserquellen.

Warnung: Da die Möglichkeit von Augenschäden besteht, sollte vor Kauf der individuell benötigte Laserschutz vom jeweiligen Lasersicherheitsbeauftragten bestimmt werden.