


Laserschutzfenster LS23 YLW 304,8 x 304,8 mm



LasersafetyWindows

Produkt **#75-520** NEU **2 In Stock**

-

1

+

€122⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-5	€122,00 stückpreis
Stk. 6-10	€109,80 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails	
Zertifizierung EN 207/208: D AB4 + IR AB3 190–315 DIR AB4 + MAB4Y >315–325 DIR AB5 + MAB5Y >325–450 DI AB2 9000 –11000	
Filtermaterial: Polymer	
Filter: LS23	

Physikalische und mechanische Eigenschaften	
304.8 x 304.8	Größe (mm):
3.00	Dicke (mm):
Optische Eigenschaften	
>4 @ 190-260 >3 @ 260-300 >4 @ 300-325 >5 @ 325-450 >5 @ 9000-11000	Optische Dichte OD:
Yellow	Farbe:
78	Durchlässigkeit für sichtbares Licht VLT (%):
Konformität mit Standards	
Anzeigen	Konformitätszertifikat:

Produktdetails

- CE-zertifizierter Laserstrahlenschutz
- Verfügbar für UV-, VIS- und NIR-Wellenlängen
- Größe 200 mm x 100 mm ideal für kleine Sichtfenster
- Größen von 304,8 mm x 304,8 mm ebenfalls erhältlich

Laserschutzfenster weisen eine hohe optische Dichte in einem bestimmten Wellenlängenbereich im UV-, VIS- und NIR-Spektrum auf. Die aus Acryl und Polycarbonat gefertigten Laserschutzfenster sind CE-zertifiziert und schützen effektiv vor Laserstrahlung. Die Fenster sind in einer Größe von 200 x 100 mm erhältlich und lassen sich leicht in Türen, Fenster und Gehäuse integrieren. Laserschutzfenster eignen sich ideal für die Blockung von Laserstrahlung und ermöglichen eine sichere Betrachtung von Laserumgebungen in der Materialbearbeitung, der Fertigung und in Laboren mit Nd:YAG-, CO₂- und Faserlasern sowie weiteren Laserquellen.

Warnung: Da die Möglichkeit von Augenschäden besteht, sollte vor Kauf der individuell benötigte Laserschutz vom jeweiligen Lasersicherheitsbeauftragten bestimmt werden.