

LightPath 354220 | Faserkollimator optimiert für 1310 nm mit FC/APC-Stecker, 0,25 NA

Mehr Produkte von [Lightpath®](#)



Fiber Optic Collimator and Focuser Assemblies



Produkt #16-708 AUSVERKAUF 3-4 TAGE



1



€176,95

+ WARENKORB

Stk. 1+

€176,95

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Effektive Brennweite EFL (mm):
11.00 @633nm

Numerische Apertur NA:
0.25

Substrat: [D-ZK3](#)

Beschichtung: BBAR (1050-1600nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{abs} <1.0% @ 1050 - 1600nm
Oberflächenqualität: 40-20
Freie Apertur CA (mm): 5.50
Blende: 2.00
Fase: Protective bevel as needed
Stecker: FC/APC
Aufbau: 304L Stainless Steel Housing
Gehäusedurchmesser (mm): 11.00
Gehäuselänge (mm): 22.73
Artikelnummer von LightPath: 354220
Mount: M11 x0.5
Typ: Fiber Collimator
Wellenlängenbereich (nm): 1050 - 1600
Konjugierter Abstand: Infinite
Ausrichtungswellenlänge (nm): 1310

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Konform