

LightPath 355022 | Gespresste Asphäre, 5,42 mm Durchm., 0,47 NA, BBAR (350-700 nm)

Mehr Produkte von [Lightpath®](#)



Precision Molded Aspheric Lenses

Produkt **#16-687** AUSVERKAUF 3-4 TAGE

Andere Beschichtungen

- 1 + **€39,95**

+ WARENKORB

Stk. 1+

€39,95

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
5.42 ±0.015

Effektive Brennweite EFL (mm):
4.47 @ 780nm

Numerische Apertur NA:
0.47

Substrat:
[D-ZLaF52LA](#)

Toleranz Brennweite (%): ±1
Designwellenlänge Asphäre (nm): 780
Beschichtung: BBAR (350-700nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≤0.5% @ 350 - 700nm
Oberflächenqualität: 40-20
Freie Apertur CA (mm): 4.2
Randdicke ET (mm): 2.53
Mittendicke CT (mm): 3.27 ±0.05
Blende: 1.06
Fase: Protective bevel as needed
Kompatibles Laserfenster: Thickness: 1.20 (t) (mm) Material: BK7
Artikelnummer von LightPath: 355022
Betriebstemperatur (°C): ≤200
Typ: Aspheric Lens
Wellenlängenbereich (nm): 350 - 700
Typische Anwendungen: Collimate or Focus Laser Light
Arbeitsabstand (mm): 3.08
Konjugierter Abstand: Infinite

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Konform