

Optotune fokussierbare Linse mit geringer Dispersion, NIR-Beschichtung | EL-10-30-TC-NIR-12D

Mehr Produkte von [Optotune](#)



Produkt **#34-971** 3-4 Tage

- 1 +

€626,00

+ WARENKORB

Stk. 1+
€626,00

Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Substrat: ☐
Low Dispersion Polymer

Beschichtung:
BBAR (700-1100nm)

Typ:
Specialty Lens

Wellenlängenbereich (nm):

700 - 1100
Abbe-Zahl (v_d): 100.00
Freie Apertur CA (mm): 10.0
Strom (mA): 0 - 250, 400 abs. max
Fokusbereich: +8.3 to +20 diopter +55 to +120mm
Brechungsindex n_d: 1.300
Lebensdauer: >1,000,000,000
Modellnummer: EL-10-30-TC-NIR-12D
Außendurchmesser (mm): 30.0
Energieverbrauch (W): 0 - 0.9 (0 - 2 abs. max)
Reaktionszeit (ms): 2.5 (10%-90% step)
Dicke (mm): 10.70
Transmittierter Wellenfrontfehler, RMS: Vertical: 0.2λ @ 525nm Horizontal: 0.5λ @ 525nm
Zerstörschwelle, laut Design: ☐ 10 kW/cm ² @ 1064nm

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen