

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



Produkt #15-692 AUSVERKAUF 3-4 TAGE



1



€173,95

+ WARENKORB

Stk. 1+

€173,95

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Effektive Brennweite EFL (mm):
20.00

Substrat: ☐
Black Diamond™ BD-6

Blende:
1.2

Beschichtung:
BBAR (8000-12000nm)

Wellenlängenbereich (nm):

8000 - 12000
Freie Apertur CA (mm): 17.00
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} <0.75% @ 8000 - 12,000nm
Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10⁻⁶/°C): 22.5
Kompatibles Laserfenster: Thickness: 0.70mm Material: Si
Aufbau: Matte Black Anodized Aluminum Housing
Brechungsindex n_d @ 10µm: 2.7816
Brechungsindex n_d @ 14µm: 2.7683
Brechungsindex n_d @ 4µm: 2.7978
Länge (mm): 21.42
Artikelnummer von LightPath: 7100341
Gewinde: M19 x0.5
Thermo-optic coefficient dn/dT: 30.5 x 10 ⁻⁶ @ 10µm
Arbeitsabstand (mm): 7.96
Vorderer Durchmesser (mm): 25.40
Gewindelänge (mm): 6.50
Empfohlenes Sensorformat (h x v/Pixelgröße): 640 x512 / 10µm

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Konform