


Liniengitter Chrom auf Glas, 2" x 2"



Produkt **#62-536** **4 In Stock**

-

1

+

€725^{,00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-4	€725,00 stückpreis
Stk. 5+	€689,90 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

!

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Physikalische und mechanische Eigenschaften	
50.80	Länge (mm):
±0.002	Gesamtgenauigkeit (mm):
30.1 x 30.1	Mustergröße (mm):
1.50	Dicke (mm):

50.80	Breite (mm):
Center Line: 0.05 ±0.002 Inner Line: 0.05 ±0.002	Liniendicke (mm):
1.00 ±0.003	Abstand Mitte-Mitte (mm):

Optische Eigenschaften

Clear Float Glass	Substrat:
>3.0	Optische Dichte OD:
20-10 over active area, 60-40 outside	Oberflächenqualität:
3 - 4λ	Oberflächenebenheit (P-V):

Konformität mit Standards

Konform	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:
Konform	Reach 240:

Produktdetails

- Testen und Korrigieren von Verzeichnung in bildgebenden Systemen
- Kalibrierung perspektivischer Fehler von Mkroskopbühnen
- Messung des Bildfeldes

Testbilder mit Liniengitter können aufgrund der sich wiederholenden parallelen Linien in X- und Y-Richtung für die Kalibration von Bildverarbeitungssystemen und Mkroskopbühnen verwendet werden. Die Linien dienen als Referenz zur Bestimmung und Beseitigung von Verzeichnung und perspektivischen Fehlern in bildgebenden Systemen. Die Testbilder sind mit Chrom auf klarem Floatglas und gering reflektierendem Chrom auf weißem Kalknatronglas verfügbar. Das Chrom auf klarem Floatglas kann für die transmissive Beleuchtung mit Hintergrundlicht verwendet werden, während das gering reflektierende Chrom im Auflicht verwendet werden kann, ohne dass störende Reflexionen im Bild des Testmusters auftreten.