

Gefasster Filter für industrielle Bildverarbeitung, SWIR, M30,5 x 0,50



Mounted Machine Vision Filters

Produkt **#28-853** **2 In Stock**

-

1

+

€214²⁴

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€214,24 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

SPEZIFIKATIONEN

Produktdetails

Mounted Longpass Filter

Typ:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Freie Apertur CA (mm):

25.5	
Mounted in Black Anodized Ring	Aufbau:
	Außendurchmesser (mm):
32.5	
Optische Eigenschaften	
	Farbe:
SWR	
	Zentralwellenlänge ZWL (nm):
1,070.00	
	Grenzwellenlänge (nm):
1,070.00	
	Min. Transmission (%):
≥90	
Gewinde & Montage	
	Filtergewinde:
M30.5 x 0.50	
	Fassungsdicke (mm):
5.2	
	Fassungsdicke inkl. Gewinde (mm):
7	
Konformität mit Standards	
	Konformitätszertifikat:
Anzeigen	
	Reach 242:
Konform	

PRODUKTDDETAILS

- Optimiert für den Einsatz mit beliebten LEDs
 - Verschiedene Fassungsgrößen und Gewinde ermöglichen eine einfache Systemintegration
 - ≥85% Transmission
 - **TECHSPEC® Hochqualitative gefasste Filter für industrielle Bildverarbeitung** und **gefasste Farbfilter** sind ebenfalls verfügbar
- Die gefassten Filter sind ideal für die industrielle Bildverarbeitung und Bildgebungsanwendungen in der Industrie. Sie sind mit verschiedenen üblichen Bildverarbeitungsgewinden von M22 bis M105 verfügbar. Die hart beschichteten Filter bieten sehr hohe Transmission sowie starke Blockung außerhalb des Bandes und sind erhältlich für UV-, VIS- und NIR-Wellenlängen. Die Filter besitzen eine gaußsche Transmissionskurve. Wenn die Filter mit einer breitbandigen Lichtquelle eingesetzt werden, entspricht das Ausgangsprofil üblichen LED-Wellenlängen. Die Filter können mit vielen verschiedenen Bildverarbeitungsobjektiven verwendet werden und eignen sich aufgrund der geringen Winkelabhängigkeit auch ideal für große Bildwinkel.