

[Alle 37 Produkte der Produktfamilie](#)

# LUCID Vision Labs Atlas ATP245S-CC, Sony IMX540, 24,5 MP, IP67, Kamera Farbe (Rezertifiziert 05-P)

Mehr Produkte von [LUCID Vision Labs™](#)



Produkt #23-978-RCD-05P

REZERTIFIZIERT

1 In Stock

-

1

+

€3.030<sup>00</sup>

+ WARENKORB

| Mengenrabatte |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Stk. 1+       | €3.030,00 stückpreis            |
| Need More?    | <a href="#">Angebotsanfrage</a> |

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | [Weitere Infos](#)

Downloadbereich

Color

Spektrum:

Produktdetails

Color Camera

Typ:

Modellnummer:

|                                                                                 |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| ATP245S-CC                                                                      |                               |
| Lucid Vision Labs                                                               | Hersteller:                   |
| Atlas IP67                                                                      | Kamerareihe:                  |
| Physikalische und mechanische Eigenschaften                                     |                               |
| 60 x 60 x 65                                                                    | Größe (mm):                   |
| 340                                                                             | Gewicht (g):                  |
| Full                                                                            | Gehäuse:                      |
| Sensor                                                                          |                               |
| 380MB                                                                           | Bufferspeicher:               |
| 4/3"                                                                            | Sensorformat:                 |
| 24.50                                                                           | Auflösung (Megapixel):        |
| 22.70                                                                           | Bildrate (fps):               |
| 5,320 x 4,600                                                                   | Pixel (h x v):                |
| 2.74 x 2.74                                                                     | Pixelgröße, h x v (µm):       |
| 14.58 x 12.60                                                                   | Sensorfläche, h x v (mm):     |
| Sony IMX540                                                                     | Sensortyp:                    |
| Progressive Scan CMOS                                                           | Sensor:                       |
| Global                                                                          | Verschlusstyp:                |
| 8/10/12 Bit                                                                     | Pixeltiefe:                   |
| 12.12 µs to 10 s (Normal) / 2.296 µs to 2.464 µs (Short Mode)                   | Belichtungszeit:              |
| Not Specified                                                                   | Dynamikbereich (dB):          |
| GigE Vision v2.0                                                                | Bildverarbeitungsstandard:    |
| Elektronische Spezifikationen                                                   |                               |
| 8W via PoE, 7W when powered externally                                          | Energieverbrauch (W):         |
| Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle                                 |                               |
| 5GigE (PoE)                                                                     | Schnittstelle:                |
| 5GigE, M12                                                                      | Stecker:                      |
| PoE (IEEE 802.3af), or 12-24 VDC external                                       | Stromversorgung:              |
| 1 opto-isolated input, 1 opto-isolated out, 2 non-isolated bi-directional ports | GPIOs:                        |
| Hardware Trigger (GPIO), Software Trigger, or PTP (IEEE 1588)                   | Synchronisation:              |
| Back Panel                                                                      | Orientierung des Anschlusses: |
| 12 pin M8 connector                                                             | GPIO-Steckertyp:              |
| Gewinde & Montage                                                               |                               |
| C-Mount                                                                         | Mount:                        |
| Umwelt & Haltbarkeit                                                            |                               |
| -20 to 55                                                                       | Betriebstemperatur (°C):      |
| -30 to 60                                                                       | Lagerungstemperatur (°C):     |

## Produktdetails

- Schutzart IP67 für Schutz gegen Wasser, Staub und Schmutz
- 5Gbase-T-Ethernet-Schnittstelle (5GigE)
- Power over Ethernet (PoE) möglich, vereinfachte Integration

Die LUCID Vision Labs Atlas 5GigE-Kameras mit IP67 sind industrielle Kameras für Bildgebungsanwendungen, die gegen das Eindringen von Wasser geschützt sind. Sie bieten eine hohe Bandbreite und zuverlässige Leistung in rauen Umgebungen. Die Kameras unterstützen die 5Gbase-T-Ethernet-Schnittstelle (5GigE) und Power over Ethernet (PoE). Sie erreichen Datenübertragungsgeschwindigkeiten von 600 Mb/s und ermöglichen somit hohe Auflösung und Bildraten. Die LUCID Vision Labs Atlas 5GigE-Kameras mit IP67 haben ein C-Mount-Gewinde und eine aktive Sensorausrichtung für eine optimale optische Leistung. LUCID Vision Labs Atlas 5GigE-Kameras mit IP67 bieten eine ideale Kombination aus schnellen Bildraten, kompakter Größe, Robustheit und ein exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis.