

M2420 DALSA Genie Nano GigE PoE-Kamera, monochrom, 2/3“

Mehr Produkte von [Teledyne DALSA](#)



Teledyne DALSA Genie™ Nano GigE Cameras



Produkt **#34-962** **5 In Stock**

Ähnliche Kameras

1 €1.025⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€1.025,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Spektrum:
Monochrome

Produktdetails

Typ:
Monochrome Camera

Modellnummer:

G3-GM11-M2420	
Teledyne DALSA	Hersteller:
Genie Nano-1GigE	Kamerareihe:
Windows, Linux, or 3rd party GenICam compliant SDK	Software:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

40.6 x 29.0 x 44.0 (includes connectors and lens mount)	Größe (mm):
46	Gewicht (g):
Full	Gehäuse:

Sensor

90MB	Bufferspeicher:
2/3"	Sensorformat:
5.00	Auflösung (Megapixel):
23.80	Bildrate (fps):
35.00	Frame Rate - Burst Mode (fps):
2,448 x 2,048	Pixel (h x v):
3.45 x 3.45	Pixelgröße, h x v (µm):
8.45 x 7.07	Sensorfläche, h x v (mm):
Sony IMX264	Sensortyp:
Progressive Scan CMOS	Sensor:
Global	Verschlusstyp:
8/12 bit	Pixeltiefe:
Programmable or via external trigger	Belichtungszeit:
76.4	Dynamikbereich (dB):
GigE Vsion v1.2	Bildverarbeitungsstandard:

Elektronische Spezifikationen

3.6 - 4.6 (12VDC External Power Supply) 4.0 - 4.9 (PoE)	Energieverbrauch (W):
--	-----------------------

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

GigE (PoE)	Schnittstelle:
GigE, RJ45 with Screw Locks	Stecker:
Power over Ethernet (PoE) or via GPIO	Stromversorgung:
2 digital input, 2 digital output	GPIOs:
Hardware Trigger (GPIO), Software Trigger, Free-Run, or PTP (IEEE 1588)	Synchronisation:
Back Panel	Orientierung des Anschlusses:
10-pin Samtec	GPIO-Steckertyp:
2 opto-isolated inputs, 2 opto-insolated outputs	Ports:

Gewinde & Montage

	Mount:
--	--------

C-Mount	
1/4-20 with Tripod Mount Adapter #34-966	Gewinde:
Umwelt & Haltbarkeit	
-20 to +60	Betriebstemperatur (°C):
-40 to +80	Lagerungstemperatur (°C):
Konformität mit Standards	
Konform	REACH 201:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:

Produktdetails

- TurboDrive™ Technologie erreicht Bildraten bis 350 fps
 - Kompaktes, robustes Gehäuse rein aus Metall
 - Globaler elektronischer Verschluss mit Belichtungsregelung und erweiterten Funktionen
- Die Teledyne DALSA Genie™ Nano GigE-Kameras mit Power over Ethernet (PoE) sind mit verschiedenen Sony Pregius und On Semiconductor CMOS-Sensoren erhältlich. Die GigE-Kameras mit PoE bieten eine hohe Geschwindigkeit, geringes Rauschen und globale elektronische Verschlüsse. Die firmeneigene TurboDrive™-Technologie ermöglicht es der Genie™ Nano Standard-Bildraten zu übertreffen und Bildraten bis zu 350 fps bei voller Bildqualität zu erreichen. Die Kameras bieten einige erweiterte Funktionen wie z. B. Fenster mit mehreren ROIs und einen Burst-Modus, der einen Pufferspeicher auf dem Board verwendet und so noch schnellere Bildraten erreicht.* Teledyne DALSA Genie™ Nano GigE-Kameras mit PoE haben kompakte und robuste Gehäuse rein aus Metall, was sie ideal für die Elektronikinspektion, die industrielle Messtechnik und intelligente Verkehrssysteme (ITS) macht.
- Bitte beachten Sie:** *Die Bildraten, die über TurboDrive™ oder den Burst-Modus erreicht werden, können durch Faktoren wie Bildqualität und Auflösung schwanken.
- [Sapera LT](#) is a free image acquisition and control software development toolkit (SDK) for Teledyne DALSA'S 1D cameras / 2D cameras / 3D Laser Profiler cameras and frame grabbers. Hardware independent in nature, Sapera LT offers a rich development ecosystem for machine vision OEMs and system integrators. Sapera LT supports image acquisition from cameras and frame grabbers based on machine vision standards including GigE Vision™, CameraLink®, CameraLink HS™, CoaXpress®, and USB3 Vision™.