

M2590 Teledyne DALSA Genie Nano GigE PoE-Kamera, NIR, 1“

Mehr Produkte von [Teledyne DALSA](#)



Teledyne DALSA Genie™ Nano GigE Cameras



Produkt **#14-677** **KONTAKT**

-

1

+

€1.140^{.00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€1.140,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

i Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

NIR

Spektrum:

Produktdetails	
NIR Camera	Typ:
G3-GM12-M2590	Modellnummer:

Teledyne DALSA	Hersteller:
Genie Nano-1GigE	Kamerareihe:
Physikalische und mechanische Eigenschaften	
40.6 x 29.0 x 44.0 (includes connectors and lens mount)	Größe (mm):
46	Gewicht (g):
Full	Gehäuse:
Sensor	
90MB	Bufferspeicher:
1"	Sensorformat:
5.30	Auflösung (Megapixel):
22.70	Bildrate (fps):
51.00	Frame Rate - Burst Mode (fps):
2,592 x 2,048	Pixel (h x v):
4.8 x 4.8	Pixelgröße, h x v (µm):
12.44 x 9.83	Sensorfläche, h x v (mm):
ON Semi PYTHON 5000	Sensortyp:
Progressive Scan CMOS	Sensor:
Global	Verschlusstyp:
8/10 bit	Pixeltiefe:
Programmable or via external trigger	Belichtungszeit:
62.1	Dynamikbereich (dB):
GigE Vvision v1.2	Bildverarbeitungsstandard:
Elektronische Spezifikationen	
3.6 - 4.6 (12VDC External Power Supply) 4.0 - 4.9 (PoE)	Energieverbrauch (W):
Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle	
GigE (PoE)	Schnittstelle:
GigE, RJ45 with Screw Locks	Stecker:
Power over Ethernet (PoE) or via GPIO	Stromversorgung:
2 digital input, 2 digital output	GPIOs:
Hardware Trigger (GPIO), Software Trigger, Free-Run, or PTP (IEEE 1588)	Synchronisation:
Back Panel	Orientierung des Anschlusses:
10-pin Samtec	GPIO-Steckertyp:
Gewinde & Montage	
C-Mount	Mount:
1/4-20 with Tripod Mount Adapter #34-966	Gewinde:
Umwelt & Haltbarkeit	
	Betriebstemperatur (°C):

-20 to +60	
	Lagerungstemperatur (°C):
-40 to +80	

Konformität mit Standards

Anzeigen	Konformitätszertifikat:
--------------------------	-------------------------

Produktdetails

- TurboDrive™ Technologie erreicht Bildraten bis 350 fps
- Kompaktes, robustes Gehäuse rein aus Metall
- Globaler elektronischer Verschluss mit Belichtungsregelung und erweiterten Funktionen

Die Teledyne DALSA Genie™ Nano GigE-Kameras mit Power over Ethernet (PoE) sind mit verschiedenen Sony Pregius und On Semiconductor CMOS-Sensoren erhältlich. Die GigE-Kameras mit PoE bieten eine hohe Geschwindigkeit, geringes Rauschen und globale elektronische Verschlüsse. Die firmeneigene TurboDrive™-Technologie ermöglicht es der Genie™ Nano Standard-Bildraten zu übertreffen und Bildraten bis zu 350 fps bei voller Bildqualität zu erreichen. Die Kameras bieten einige erweiterte Funktionen wie z. B. Fenster mit mehreren ROIs und einen Burst-Modus, der einen Pufferspeicher auf dem Board verwendet und so noch schnellere Bildraten erreicht.* Teledyne DALSA Genie™ Nano GigE-Kameras mit PoE haben kompakte und robuste Gehäuse rein aus Metall, was sie ideal für die Elektronikinspektion, die industrielle Messtechnik und intelligente Verkehrssysteme (ITS) macht.

Bitte beachten Sie: *Die Bildraten, die über TurboDrive™ oder den Burst-Modus erreicht werden, können durch Faktoren wie Bildqualität und Auflösung schwanken.

Sapera LT is a free image acquisition and control software development toolkit (SDK) for Teledyne DALSA'S 1D cameras / 2D cameras / 3D Laser Profiler cameras and frame grabbers. Hardware independent in nature, Sapera LT offers a rich development ecosystem for machine vision OEMs and system integrators. Sapera LT supports image acquisition from cameras and frame grabbers based on machine vision standards including GigE Vision™, CameraLink®, CameraLink HS™, CoaXpress®, and USB3 Vision™.

;