

Gefasster linearer Glaspolarisationsfilter, M37 x 0,75



Mounted Linear Glass Polarizing Filters

Produkt **#22-784** **16 In Stock**

-

1

+

€60^{.50}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-9	€60,50 stückpreis
Stk. 10-25	€57,50 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Mounted Imaging Filter

Typ:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

33.00

Freie Apertur CA (mm):

39.00

Durchmesser (mm):

Dichroic	Aufbau:
Optische Eigenschaften	
Uncoated	Beschichtung:
Approx. 19:1 at 400nm Approx. 200:1 at 500nm ≥2700:1 at 550-650nm Approx. 600:1 at 700nm	Auslöschungsverhältnis:
Float Glass	Substrat: □
95% Efficiency	Polarisation:
Single: 30 Crossed: 0.15	Transmission (%):
400 - 700	Wellenlängenbereich (nm):
Gewinde & Montage	
M37 x0.75	Filtergewinde:
8	Fassungsdicke (mm):
10	Fassungsdicke inkl. Gewinde (mm):
Umwelt & Haltbarkeit	
-15 to +70	Betriebstemperatur (°C):
Konformität mit Standards	
Konform	RoHS 2015:
Konform	REACH 201:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:

Produktdetails

- Drehbare Fassung, Filter können zusammengeschraubt werden
- Beseitigung von Hotspots und Spiegelungen
- Polarisationseffizienz 95%
- Auch erhältlich [ohne Fassung](#)

Gefasste lineare Glaspolarisationsfilter besitzen eine drehbare Fassung mit Gewinde, die mit diversen Standardgewindegrößen lieferbar ist. Lineare Polarisationsfilter lassen eine Polarisationsachse durch und können zur Verringerung von Spiegelungen und Hotspots in Bildgebungssystemen verwendet werden. Aus zwei zusammengeschraubten Polarisationsfiltern lässt sich ein Filter mit variabler Dichte aufbauen. Die Dicke schließt das Außengewinde von 2mm ein.

Technische Informationen

