

Gefasster linearer Glaspolarisationsfilter, M43 x 0,75



Mounted Linear Glass Polarizing Filters

Produkt #25-083 **2 In Stock**

- 1 + €64.⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-9	€64,00 stückpreis
Stk. 10-25	€61,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Mounted Imaging Filter **Typ:**

Physikalische und mechanische Eigenschaften

38.50 **Freie Apertur CA (mm):**

45.60 **Durchmesser (mm):**

Dichroic

Aufbau:

Optische Eigenschaften

Uncoated

Beschichtung:

Approx. 19:1 at 400nm
Approx. 200:1 at 500nm
≥2700:1 at 550-650nm
Approx. 600:1 at 700nm

Auslöschungsverhältnis:

Float Glass

Substrat: □

95% Efficiency

Polarisation:

Single: 30
Crossed: 0.15

Transmission (%):

400 - 700

Wellenlängenbereich (nm):

Gewinde & Montage

M43 x 0.75

Filtergewinde:

6.95

Fassungsdicke (mm):

Umwelt & Haltbarkeit

-15 to +70

Betriebstemperatur (°C):

Konformität mit Standards

[Anzeigen](#)

Konformitätszertifikat:

Produktdetails

- Drehbare Fassung, Filter können zusammengeschaubt werden
- Beseitigung von Hotspots und Spiegelungen
- Polarisationseffizienz 95%
- Auch erhältlich [ohne Fassung](#)

Gefasste lineare Glaspolarisationsfilter besitzen eine drehbare Fassung mit Gewinde, die mit diversen Standardgewindegrößen lieferbar ist. Lineare Polarisationsfilter lassen eine Polarisationsachse durch und können zur Verringerung von Spiegelungen und Hotspots in Bildgebungssystemen verwendet werden. Aus zwei zusammengeschaubten Polarisationsfiltern lässt sich ein Filter mit variabler Dichte aufbauen. Die Dicke schließt das Außengewinde von 2mm ein.

Technische Informationen

