

Gefasster linearer Glaspolarisationsfilter, M52 x 0,75



Mounted Linear Glass Polarizing Filters

Produkt #25-086 **1 In Stock**

⊖ 1 ⊕ €66⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-9	€66,50 stückpreis
Stk. 10-25	€63,50 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Mounted Imaging Filter

Typ:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

47.50 Freie Apertur CA (mm):

54.60 Durchmesser (mm):

Aufbau:

Dichroic

Optische Eigenschaften

Uncoated

Beschichtung:

Approx. 19:1 at 400nm
 Approx. 200:1 at 500nm
 ≥2700:1 at 550-650nm
 Approx. 600:1 at 700nm

Auslöschungsverhältnis:**Substrat:** □

Float Glass

Polarisation:

95% Efficiency

Transmission (%):

Single: 30
 Crossed: 0.15

Wellenlängenbereich (nm):

400 - 700

Gewinde & Montage**Filtergewinde:**

M52 x 0.75

Fassungsdicke (mm):

6.80

Umwelt & Haltbarkeit**Betriebstemperatur (°C):**

-15 to +70

Konformität mit Standards**Konformitätszertifikat:**[Anzeigen](#)**Produktdetails**

- Drehbare Fassung, Filter können zusammengesraubt werden
- Beseitigung von Hotspots und Spiegelungen
- Polarisationseffizienz 95%
- Auch erhältlich [ohne Fassung](#)

Gefasste lineare Glaspolarisationsfilter besitzen eine drehbare Fassung mit Gewinde, die mit diversen Standardgewindegrößen lieferbar ist. Lineare Polarisationsfilter lassen eine Polarisationsachse durch und können zur Verringerung von Spiegelungen und Hotspots in Bildgebungssystemen verwendet werden. Aus zwei zusammengesraubten Polarisationsfiltern lässt sich ein Filter mit variabler Dichte aufbauen. Die Dicke schließt das Außengewinde von 2mm ein.

Technische Informationen