

Gefasster linearer Glaspolarisationsfilter, M58 x 0,75



Mounted Linear Glass Polarizing Filters

Produkt **#25-088** **1 In Stock**

-

1

+

€69⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-9	€69,00 stückpreis
Stk. 10-25	€65,50 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Mounted Imaging Filter

Typ:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

53.50

Freie Apertur CA (mm):

60.60

Durchmesser (mm):

Aufbau:	
Dichroic	
Optische Eigenschaften	
Beschichtung:	
Uncoated	
Auslöschungsverhältnis:	
Approx. 19:1 at 400nm Approx. 200:1 at 500nm ≥2700:1 at 550-650nm Approx. 600:1 at 700nm	
Substrat: □	
Float Glass	
Polarisation:	
95% Efficiency	
Transmission (%):	
Single: 30 Crossed: 0.15	
Wellenlängenbereich (nm):	
400 - 700	
Gewinde & Montage	
Filtergewinde:	
M58 x 0.75	
Fassungsdicke (mm):	
6.80	
Umwelt & Haltbarkeit	
Betriebstemperatur (°C):	
-15 to +70	
Konformität mit Standards	
Konformitätszertifikat:	
Anzeigen	

Produktdetails

- Drehbare Fassung, Filter können zusammengeschraubt werden
- Beseitigung von Hotspots und Spiegelungen
- Polarisationseffizienz 95%
- Auch erhältlich [ohne Fassung](#)

Gefasste lineare Glaspolarisationsfilter besitzen eine drehbare Fassung mit Gewinde, die mit diversen Standardgewindegrößen lieferbar ist. Lineare Polarisationsfilter lassen eine Polarisationsachse durch und können zur Verringerung von Spiegelungen und Hotspots in Bildgebungssystemen verwendet werden. Aus zwei zusammengeschraubten Polarisationsfiltern lässt sich ein Filter mit variabler Dichte aufbauen. Die Dicke schließt das Außengewinde von 2mm ein.

Technische Informationen

