

Gefasster linearer Polarisationsfilter aus Glas für industrielle Bildverarbeitung, M62 x 0,75



Produkt **#21-630** **2 In Stock**

-

1

+

€112^{,00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-9	€112,00 stückpreis
Stk. 10+	€106,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

!

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Mounted Imaging Filter

Typ:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

57.10Freie Apertur CA (mm):

64.00Durchmesser (mm):

Black Anodized Aluminum		Aufbau:
Optische Eigenschaften		
Beschichtung:		Hardcoated
Auslöschungsverhältnis:		up to 3000:1 @ ~600nm (nominal)
Oberflächenqualität:		40-20
Wellenlängenbereich (nm):		400 - 700
Gewinde & Montage		
Filtergewinde:		M62 x0.75
Fassungsdicke inkl. Gewinde (mm):		11
Konformität mit Standards		
Konformitätszertifikat:		Anzeigen
Reach 242:		Konform

Produktdetails

- Auslöschungsverhältnis bis zu 3000:1 (nominal) bei ~600 nm
 - Gefasst in drehbarer, feststellbarer Halterung
 - Oberflächenqualität 40-20
- Die gefassten linearen Polarisationsfilter aus Glas für die industrielle Bildverarbeitung besitzen drehbare Halterungen mit den in der industriellen Bildverarbeitung üblichen Gewindegrößen von M22 bis M105. Über eine Feststellschraube kann die Ausrichtung des Polarisationsfilters fixiert werden, sodass er sich bei Vibrationen oder anderen Bewegungen nicht verstellen kann. Mit den linearen Polarisationsfiltern kann unpolarisiertes einfallendes Licht polarisiert werden und es können starke Reflexe und Hot-Spots von reflektierenden, glatten sowie öligen oder nassen Oberflächen reduziert werden. Die gefassten linearen Polarisationsfilter aus Glas für die industrielle Bildverarbeitung können ideal in der Fertigung oder in Industrie- und Laborumgebungen eingesetzt werden.