

Variabler Neutraldichtefilter M77 x 0,75



Variable Neutral Density (ND) Machine Vision Filter

Produkt **#16-081** **5 In Stock**

-

1

+

€207⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-9	€207,00 stückpreis
Stk. 10-25	€192,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails	
Neutral Density Filter	Typ:
AR Coated	Hinweis:
Physikalische und mechanische Eigenschaften	
72.5	Freie Apertur CA (mm):

72.5	Freie Apertur (%):
Optische Eigenschaften	
0.5 - 4.0 @ 550 - 650nm	Optische Dichte OD:
Polymer Film XP42	Substrat: □
400 - 700	Blockungsbereich (nm):
R _{avg} ≤2% @ 400 - 700nm	Beschichtungsspezifikation:
Gewinde & Montage	
M77 x0.75	Filtergewinde:
5.85	Fassungsdicke (mm):
80 ±0.2	Fassungsdurchmesser (mm):
7.85	Fassungsdicke inkl. Gewinde (mm):
Konformität mit Standards	
Anzeigen	Konformitätszertifikat:

Produktdetails

- Kontinuierliche Abschwächung der Beleuchtungsintensität
- Ideal für das sichtbare Spektrum
- Verschiedene Bildverarbeitungs-Standardgewinde verfügbar
- [Gefasste absorbierende Neutraldichtefilter](#) ebenfalls verfügbar

Variable Neutraldichtefilter für die Bildverarbeitung sind für die kontinuierliche Abschwächung der Beleuchtungsintensität im sichtbaren Spektrum entwickelt worden. Sie bestehen aus zwei linearen Polarisatoren ([XP42](#)) in einem Aluminiumgehäuse, der eine Polarisator kann zum anderen verdreht und somit die transmittierte Lichtintensität eingestellt werden. Variable Neutraldichtefilter für die Bildverarbeitung haben die in der Bildverarbeitung üblichsten Filtergewinde, um eine einfache Integration in Bildverarbeitungs- oder Fotografeaufbauten zu ermöglichen.