

Spannungstester für Linsen – Mini-Ansteckmodell für Smartphones



Mni Phone Clip-On Lens Stress Analyzer, #11-362

Produkt **#11-362** AUSVERKAUF **20+ In Stock**

-

1

+

€35²⁵

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€35,25 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

6261620	Modellnummer:
---------	---------------

Konformität mit Standards

Konform	RoHS 2015:
Konform	Reach 209:

Produktdetails

- Testet Linsen auf Spannungen oder Verunreinigungen
- Tragbares, kompaktes Design
- Als Tischmodell oder als Ansteckmodell für Smartphones erhältlich

Spannungstester für Linsen identifizieren thermische und mechanische Spannungen sowie Verunreinigungen mittels Kreuzpolarisation. Diese Spannungstester sind als Tischmodell mit einer Fluoreszenzlichtplatte und Overhead-Polarisator oder als handliches transportables Modell verfügbar, das ganz einfach an die Kamera eines Smartphones angesteckt wird. Das Tischmodell eignet sich ideal für Labore, während das Ansteckmodell für Smartphones perfekt für Bediener geeignet ist, die Linsen in komplexen Systemen schnell und einfach testen müssen. Mit Spannungstestern für Linsen können Anwender bestimmen, ob eine Linse mit schlechter Leistung ausgetauscht oder lediglich gereinigt werden muss. So werden Kosten für unnötige Linsenwechsel eingespart. Das Tischmodell wird durch ein Netzteil oder über sechs AAA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) mit Strom versorgt, während das kompakte Ansteck-Modell keine Stromversorgung erfordert.