

Metrische Miniatur-Verstellbühne



Produkt **#12-651** **20+ In Stock**

-

1

+

€183^{.00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-9	€183,00 stückpreis
Stk. 10+	€161,70 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Metric

Typ:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Linear (X)

Art der Bewegung:

Dovetail

Führungssystem:

12 x35	Bühnengröße (mm):
19	Verstellweg (mm):
25	Höhe (mm):
3 (Horizontal)	Belastbarkeit (kg):
100	Abweichung von gerader Linie (µm):
3	Verstellweg pro Umdrehung (mm):

12 x30	Table Size (mm):
--------	------------------

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Three Start Screw Drive	Verstellung:
-------------------------	--------------

Gewinde & Montage

Stage: (2) M4 Base: (2) M4	Gewinde:
-------------------------------	----------

Konformität mit Standards

Ausgenommen / Ausnahmeregelung	RoHS 2015:
Contains SVHC(s)	Reach 224:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:

Produktdetails

- 8-32- oder M4-Befestigungslöcher verfügbar
 - Bis zu 19 mm linearer Verstellweg
 - Schneckengetriebe und präzise geschliffene Oberflächen für eine glatte, exakte Bewegung
- Miniatur-Verstellbühnen besitzen ein Schneckengetriebe, das eine Verstellung von 19 mm ermöglicht. Die Messing- und Stahlkonstruktion bietet eine erhöhte Belastbarkeit, während die präzise geschliffenen Oberflächen eine glatte und exakte Bewegung ermöglichen. Auf Ober- u. Unterseite befinden sich zwei 8-32- oder M4-Befestigungslöcher, damit lassen sich diese Bühnen problemlos in jede experimentelle oder OEM-Anwendung integrieren. Miniatur-Verstellbühnen verfügen über ein dreigängiges Schneckengetriebe, welches es der Bühne ermöglicht, bei jeder Drehbewegung 3 mm zu verstellen und dabei eine präzise und konstante Verstellbarkeit zu gewährleisten. Die Bühnen haben eine Belastbarkeit von 3 kg sowohl horizontal als auch vertikal.

Technische Informationen

