


Mikrometer mit Linien und Punkten, Standard



Produkt **#58-606** **2 In Stock**

-

1

+

€845^{,00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-4	€845,00 stückpreis
Stk. 5+	€803,80 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails	
No	NIST-Zertifikat:
Physikalische und mechanische Eigenschaften	
Skaleneinteilung: 2µm, 3µm, 4µm, 5µm, 6µm, 7µm, 8µm, 9µm, 10µm, 25µm, 50µm, 75µm, 100µm	
25.4 x76.2	Größe (mm):

1.50 ±0.100	Dicke (mm):
±0.100	Toleranz Größe (mm):

Optische Eigenschaften	
Chrome on Glass	Substrat:
60-40	Oberflächenqualität:

Konformität mit Standards	
Konform	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:
Konform	Reach 235:

Produktdetails

- Neue Version aus Opalglas verfügbar
- Kalibrierung von Pixeldithering
- Linien und Punkte von 2 µm bis 100 µm

Die Mikrometer mit Linien und Punkten auf Objektträgern wurde zur Kalibrierung von bildverarbeitenden Systemen in anspruchsvollen Anwendungen entwickelt. Das Muster enthält Punkte und Linien in den Größen 2 µm, 3 µm, 4 µm, 5 µm, 6 µm, 7 µm, 8 µm, 9 µm, 10 µm, 25 µm, 50 µm, 75 µm und 100 µm. Kalibrierungen mit diesem Mkrometer können Ditheringeffekte in bildgebenden Prozessen und Algorithmen verringern. Das Testmuster ist als Chrom auf Glas oder Chrom auf weißem Opalglas verfügbar.