

Mikrolinsenarray 10 x 10 mm, 500 µm Pitch, 0,5° Divergenz, VIS-NIR-beschichtet



MicroLens Arrays



Produkt #15-815 3-4 Tage

- 1 + **€805,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-10	€805,00
Stk. 11+	€724,00
Mengenrabatte	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Effektive Brennweite EFL (mm):
32.80

Substrat: Fused Silica (Corning 7980)

Beschichtung: VIS-NIR (400-1000nm)
Typ: Lens Array
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 1000
Beschichtungsspezifikation: R _{abs} ≤0.25% @ 880nm R _{avg} ≤1.25% @ 400 - 870nm R _{avg} ≤1.25% @ 890 - 1000nm
Toleranz Größe (mm): ±0.05
Größe (mm): 10.0 x 10.0
Divergenzwinkel (°): ±0.5
Linsenprofil: Spherical
Pitch (µm): 500.00
Toleranz Pitch (µm): ±0.25
Radius R (mm): 15.00
Dicke (mm): 1.20
Toleranz Dicke (mm): ±0.05
Optiktyp: Plano-Convex

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform