

MikroMak/RO™ Objektiv



Produkt **#17-652** **2 In Stock**

-

1

+

€1.880⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€1.880,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

SPEZIFIKATIONEN

Produktdetails

Hinweis:
Not all accessories located in the accessories tab are compatible. See manual for compatible accessories.

Variable Magnification Lens

Typ:

Physikalische und mechanische Eigenschaften	
141.50	Länge (mm):
48.00	Max. Durchmesser (mm):
Optische Eigenschaften	
43.30	Max. Bildkreis (mm):
0X- 3.5X	Vergrößerung PMAG:
20 - ∞	Arbeitsabstand (mm):
Sensor	
35mm (43.3mm Image Circle)	Max. Sensorgröße:
Gewinde & Montage	
M42 x0.75 (T-Mbunt)	Mount:
Konformität mit Standards	
Konform	RoHS 2015:
Konform	Reach 224:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:

PRODUKTDDETAILS

- Für Sensoren bis Vollbildformat
 - Erzeugen aufrechte Bilder auf dem Sensor
 - Arbeitsabstand von 20 mm bis unendlich
 - MikroMak™ und MikroMak™ PetzVex™ Objektive sind ebenfalls verfügbar
- Die MikroMak/RO™ Objektive, Teil der Objektivserie von Infinity Photo-Optical, bieten unerreichte Tiefenschärfe und somit exzellente Klarheit im Mikro- und Makrobereich sowie bei Unendlich-Fokussierung. Typischerweise erzeugen Mikroskope invertierte Bilder, die MikroMak/RO™ Objektive erzeugen hingegen aufrechte Bilder im Kamerasucher, um die Wahl des Bildausschnitts zu vereinfachen. Die Objektive können mit verschiedenen Kameramodellen von unterschiedlichen Herstellern eingesetzt werden, um einen schnellen Wechsel während der Cinema-Produktion zu ermöglichen. Wenn auf einen unendlichen Abstand fokussiert wird, befindet sich alles bis kurz vor dem MikroMak/RO™ Objektiv im Fokus. Besuchen Sie unsere Internetseite über die Cinema-Produkte von Infinity Photo-Optical, um mehr über diese Objektive zu erfahren!