

Gefasster UV-Filter M25,5 x 0,5



Mounted UV Filters

Produkt **#46-577** **6 In Stock**

-

1

+

€104⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-9	€104,00 stückpreis
Stk. 10+	€99,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Mounted Imaging Filter

Typ:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

21.0

Freie Apertur CA (mm):

27.5

Außendurchmesser (mm):

7.00	Dicke mit Fassung (mm):
2.00 ±0.2	Dicke (mm):
2.5	Substratdicke (mm):
Optische Eigenschaften	
390.00	Grenzwellenlänge (nm):
L-39	Glas-/Filternummer:
Hoya L-39	Substrat: ☐
Uncoated	Beschichtung:
Clear	Farbe:
80-50	Oberflächenqualität:
350 - 2200	Wellenlängenbereich (nm):
4 - 6λ	Oberflächenebenheit (P-V):

Gewinde & Montage	
M25.5 x0.50	Filtergewinde:
5.2 ±0.3	Fassungsdicke (mm):
7	Fassungsdicke inkl. Gewinde (mm):

Umwelt & Haltbarkeit	
-15 to +70	Betriebstemperatur (°C):

Konformität mit Standards	
Konform	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:
Konform	Reach 242:

Produktdetails

- Blockt UV & transmittiert sichtbare Strahlung
 - Ideal als Schutzglas oder Staubschutz bei Kamerasensoren
- UV-Filter werden gefasst mit standardmäßigen photographischen Filtergewinden angeboten. Ideal für Anwendungen bei denen UV-Licht gesperrt und sichtbares Licht transmittiert werden soll. Die freie Apertur ist 5 mm kleiner als der Fassungsdurchmesser. Der maximale Außendurchmesser ist 2 mm größer als der Fassungsdurchmesser, bei 62 mm und 72 mm ist er 3 mm größer. Fassung nicht drehbar.

Technische Informationen



