

Gefasster UV-Filter M22,5 x 0,5



Mounted UVFilters

Produkt **#58-647** **3 In Stock**

-

1

+

€104⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-9	€104,00 stückpreis
Stk. 10+	€99,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Mounted Imaging Filter

Typ:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

18.5

Freie Apertur CA (mm):

24.0

Außendurchmesser (mm):

5.00	Dicke mit Fassung (mm):
2.00 ±0.2	Dicke (mm):
2.5	Substratdicke (mm):

Optische Eigenschaften

390.00	Grenzwellenlänge (nm):
L-39	Glas-/Filternummer:

Hoya L-39	Substrat: ☐
Uncoated	Beschichtung:

Clear	Farbe:
80-50	Oberflächenqualität:

350 - 2200	Wellenlängenbereich (nm):
4 - 6λ	Oberflächenebenheit (P-V):

Gewinde & Montage

M22.5 x0.50	Filtergewinde:
5.2 ±0.3	Fassungsdicke (mm):
7	Fassungsdicke inkl. Gewinde (mm):

Umwelt & Haltbarkeit

-15 to +70	Betriebstemperatur (°C):
------------	--------------------------

Konformität mit Standards

Konform	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:

Konform	Reach 242:
---------	------------

Produktdetails

- Blockt UV & transmittiert sichtbare Strahlung
 - Ideal als Schutzglas oder Staubschutz bei Kamerasensoren
- UV-Filter werden gefasst mit standardmäßigen photographischen Filtergewinden angeboten. Ideal für Anwendungen bei denen UV-Licht gesperrt und sichtbares Licht transmittiert werden soll. Die freie Apertur ist 5 mm kleiner als der Fassungsdurchmesser. Der maximale Außendurchmesser ist 2 mm größer als der Fassungsdurchmesser, bei 62 mm und 72 mm ist er 3 mm größer. Fassung nicht drehbar.

Technische Informationen



