

Gefasster UV-Filter M48 x 0,75



Mounted UVFilters

Produkt **#54-042** KONTAKT

-

1

+

€61^{.00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-9	€61,80 stückpreis
Stk. 10+	€55,62 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

SPEZIFIKATIONEN

Produktdetails

Mounted Imaging Filter

Typ:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

43.0	Freie Apertur CA (mm):
50.0	Außendurchmesser (mm):
4.50	Dicke mit Fassung (mm):
2.00 ±0.2	Dicke (mm):
Optische Eigenschaften	
390.00	Grenzwellenlänge (nm):
L-39	Glas-/Filternummer:
Hoya L-39	Substrat: ☐
AR Coated	Beschichtung:
Clear	Farbe:
80-50	Oberflächenqualität:
R _{avg} >2% @ 400 - 700nm	Beschichtungsspezifikation:
350 - 2200	Wellenlängenbereich (nm):
4 - 6λ	Oberflächenebenheit (P-V):
Gewinde & Montage	
M48 x0.75	Filtergewinde:
Umwelt & Haltbarkeit	
-15 to +70	Betriebstemperatur (°C):
Konformität mit Standards	
Anzeigen	Konformitätszertifikat:

PRODUKTDDETAILS

- Blockt UV & transmittiert sichtbare Strahlung
- Ideal als Schutzglas oder Staubschutz bei Kamerasensoren

UV-Filter werden gefasst mit standardmäßigen photographischen Filtergewinden angeboten. Ideal für Anwendungen bei denen UV-Licht gesperrt und sichtbares Licht transmittiert werden soll. Die freie Apertur ist 5 mm kleiner als der Fassungsdurchmesser. Der maximale Außendurchmesser ist 2 mm größer als der Fassungsdurchmesser, bei 62 mm und 72 mm ist er 3 mm größer. Fassung nicht drehbar.

TECHNISCHE INFORMATIONEN



