

Gefasster UV-Filter M40,5 x 0,5



Mounted UV Filters

Produkt #54-725 **AUSVERKAUF** 13 In Stock

- 1 + €46⁵⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€46,50 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

i Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Mounted Imaging Filter **Typ:**

Physikalische und mechanische Eigenschaften

37.0 **Freie Apertur CA (mm):**

42.0 **Außendurchmesser (mm):**

Dicke mit Fassung (mm):

5.00

Dicke (mm):

2.00 ±0.2

Optische Eigenschaften

Grenzwellenlänge (nm):

390.00

Gas-/Filternummer:

L-39

Substrat:

Hoya L-39

Beschichtung:

AR Coated

Farbe:

Clear

Oberflächenqualität:

80-50

Beschichtungsspezifikation:

R_{avg} >2% @ 400 - 700nm

Wellenlängenbereich (nm):

350 - 2200

Oberflächenebenheit (P-V):

4 - 6λ

Gewinde & Montage

Filtergewinde:

M40.5 x 0.50

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):

-15 to +70

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

[Anzeigen](#)

Produktdetails

- Blockt UV & transmittiert sichtbare Strahlung
- Ideal als Schutzglas oder Staubschutz bei Kamerasensoren

UV-Filter werden gefasst mit standardmäßigen photographischen Filtergewinden angeboten. Ideal für Anwendungen bei denen UV-Licht gesperrt und sichtbares Licht transmittiert werden soll. Die freie Apertur ist 5 mm kleiner als der Fassungsdurchmesser. Der maximale Außendurchmesser ist 2 mm größer als der Fassungsdurchmesser, bei 62 mm und 72 mm ist er 3 mm größer. Fassung nicht drehbar.

Technische Informationen

