

Gefasster UV-Filter M62 x 0,75



Mounted UV Filters

Produkt **#54-047** **20+ In Stock**

-

1

+

€73^{.50}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-9	€73,50 stückpreis
Stk. 10-25	€66,50 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Mounted Imaging Filter

Typ:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

57.0

Freie Apertur CA (mm):

65.0

Außendurchmesser (mm):

5.50	Dicke mit Fassung (mm):
2.00 ±0.2	Dicke (mm):
Optische Eigenschaften	
390.00	Grenzwellenlänge (nm):
L-39	Glas-/Filternummer:
Hoya L-39	Substrat: ☐
AR Coated	Beschichtung:
Clear	Farbe:
80-50	Oberflächenqualität:
R _{avg} >2% @ 400 - 700nm	Beschichtungsspezifikation:
350 - 2200	Wellenlängenbereich (nm):
4 - 6λ	Oberflächenebenheit (P-V):
Gewinde & Montage	
M62 x0.75	Filtergewinde:
Umwelt & Haltbarkeit	
-15 to +70	Betriebstemperatur (°C):
Konformität mit Standards	
Anzeigen	Konformitätszertifikat:

Produktdetails

- Blockt UV & transmittiert sichtbare Strahlung
- Ideal als Schutzglas oder Staubschutz bei Kamerasensoren

UV-Filter werden gefasst mit standardmäßigen photographischen Filtergewinden angeboten. Ideal für Anwendungen bei denen UV-Licht gesperrt und sichtbares Licht transmittiert werden soll. Die freie Apertur ist 5 mm kleiner als der Fassungsdurchmesser. Der maximale Außendurchmesser ist 2 mm größer als der Fassungsdurchmesser, bei 62 mm und 72 mm ist er 3 mm größer. Fassung nicht drehbar.

Technische Informationen

