

Gefasster UV-Filter M67 x 0,75



Mounted UVFilters

Produkt **#46-578** AUSVERKAUF **5 In Stock**

-

1

+

€45⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€45,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Mounted Imaging Filter

Typ:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

62.0

Freie Apertur CA (mm):

69.0 +0/-0.2

Außendurchmesser (mm):

Dicke mit Fassung (mm):

5.50	
2.00 ±0.1	Dicke (mm):
Optische Eigenschaften	
350.00	Grenzwellenlänge (nm):
Optical Glass	Glas-/Filternummer:
Optical Glass	Substrat:
Multi-coated	Beschichtung:
Clear	Farbe:
80-50	Oberflächenqualität:
R _{avg} >2% @ 500 - 700nm	Beschichtungsspezifikation:
350 - 2200	Wellenlängenbereich (nm):
4 - 6λ	Oberflächenebenheit (P-V):
Gewinde & Montage	
M67 x0.75	Filtergewinde:
6.3	Fassungsdicke inkl. Gewinde (mm):
Umwelt & Haltbarkeit	
-15 to +70	Betriebstemperatur (°C):
Konformität mit Standards	
Anzeigen	Konformitätszertifikat:

Produktdetails

- Blockt UV & transmittiert sichtbare Strahlung
 - Ideal als Schutzglas oder Staubschutz bei Kamerasensoren
- UV-Filter werden gefasst mit standardmäßigen photographischen Filtergewinden angeboten. Ideal für Anwendungen bei denen UV-Licht gesperrt und sichtbares Licht transmittiert werden soll. Die freie Apertur ist 5 mm kleiner als der Fassungsdurchmesser. Der maximale Außendurchmesser ist 2 mm größer als der Fassungsdurchmesser, bei 62 mm und 72 mm ist er 3 mm größer. Fassung nicht drehbar.

Technische Informationen

