


Mikrometer mit verschiedenen Gittern aus Opalglas, NIST zertifiziert



Produkt **#59-279** KONTAKT

-

1

+

€1.035^{.00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-4	€1.035,00 stückpreis
Stk. 5+	€983,80 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Yes

NIST-Zertifikat:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Skaleneinteilung:
0.5mm (25µm divisions), 1.0mm (50µm divisions),
2.0mm (100µm divisions), 4.0mm (200µm
divisions), angle grid (15° segments)

Größe (mm):

25.4 x76.2	
	Dicke (mm):
1.50 ±0.100	
	Toleranz Größe (mm):
±0.100	

Optische Eigenschaften	
	Substrat:
Chrome on Opal Glass	

Konformität mit Standards	
	RoHS 2015:
Konform	
	Konformitätszertifikat:
Anzeigen	
	Reach 235:
Konform	

Produktdetails

- Bestimmung der Verzeichnung stark vergrößernder Systeme
 - Variante mit NIST Zertifikat verfügbar
- Das Mikrometer auf einem Objektträger verfügt über Gitter verschiedener Frequenzen, ideal zur Kalibrierung mikroskopischer Systeme. Die Gittergrößen sind 0,5 mm (25 µm Einteilungen), 1,0 mm (50 µm Einteilungen), 2,0 mm (100 µm Einteilungen) und 4,0 mm (200 µm Einteilungen). Das Mikrometer verfügt außerdem über ein Winkelgitter (15° Segmente). Das Testmuster ist als Chrom auf Glas oder Chrom auf weißem Opalglas verfügbar.