


Mikrometer mit verschiedenen Gittern, NIST zertifiziert



Produkt **#59-275** **1 In Stock**

-

1

+

€955^{,00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-4	€955,00 stückpreis
Stk. 5+	€907,60 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

NIST-Zertifikat:	
Yes	

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Skaleneinteilung:	
0.5mm (25µm divisions), 1.0mm (50µm divisions), 2.0mm (100µm divisions), 4.0mm (200µm divisions), angle grid (15° segments)	
Größe (mm):	

25.4 x76.2	
1.50 ±0.100	Dicke (mm):
±0.100	Toleranz Größe (mm):
Optische Eigenschaften	
Chrome on Glass	Substrat:
60-40	Oberflächenqualität:
Konformität mit Standards	
Konform	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:
Konform	Reach 235:

Produktdetails

- Bestimmung der Verzeichnung stark vergrößernder Systeme
 - Variante mit NIST Zertifikat verfügbar
- Das Mikrometer auf einem Objektträger verfügt über Gitter verschiedener Frequenzen, ideal zur Kalibrierung mikroskopischer Systeme. Die Gittergrößen sind 0,5 mm (25 µm Einteilungen), 1,0 mm (50 µm Einteilungen), 2,0 mm (100 µm Einteilungen) und 4,0 mm (200 µm Einteilungen). Das Mikrometer verfügt außerdem über ein Winkelgitter (15° Segmente). Das Testmuster ist als Chrom auf Glas oder Chrom auf weißem Opalglas verfügbar.