

SCHOTT Langpassfilter N-WG-320, 50 mm Durchm.

Mehr Produkte von [SCHOTT Optical Components](#)



Produkt #66-074 3-4 TAGE

- 1 + **€88,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-10
€88,00
Stk. 11+
€78,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
50.00

cut-off Position λ_c (nm):
320±6

Grenzwellenlänge (nm): 320.00
Dichte (g/cm³): 2.51
Glas-/Filternummer: SCHOTT N-WG320
Beschichtung: Uncoated
Farbe: Clear
Grenze des Transmissionsbereichs 1 λ_{p1} (nm): 470.00
Spektrale Transmission t_p (%): 92
Sperrbereichsgrenze λ_s(nm): 280.00
Oberflächenqualität: 80-50
Transformationstemperatur (°C): 563.00
Dicke (mm): 3.00 ±0.2
Typ: Longpass Filter
Wellenlänge: UV
Toleranz Größe (mm): ±0.38
Reflexionsfaktor P_d: 0.92
Fase: Protective as needed

Konformität mit Standards

Reach 181: Konform
RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen