

Tubuslinse Nikon 200 mm, Standard-Bildfeld

Mehr Produkte von [Nikon](#)



Produkt **#75-377** NEU KONTAKT

-

1

+

€443⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€443,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Tube Lens	Typ:
Nikon	Hersteller:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

28.00	Länge (mm):
38	Max. Durchmesser (mm):

Optische Eigenschaften

200.00	Brennweite BW (mm):
--------	---------------------


1x	Vergrößerung:
380 - 1000	Wellenlängenbereich (nm):
22 regularly, up to a maximum of 25	Feldzahl:
33	Entrance Pupil Diameter (mm):
Gewinde & Montage	
M38x0.5	Gewinde:
Konformität mit Standards	
Anzeigen	Konformitätszertifikat:

Produktdetails

- Ausgezeichnete UV-Transmission
- Hohe numerische Aperturen
- Materialien mit niedriger Autofluoreszenz

Die Nikon CFI Super Fluor-Objektive besitzen höchste Transmission bei UV-Anwendungen bis zu minimal 340 nm, zum Beispiel für die Verwendung mit den Fluorochromen Indo-1, Fura-2 und Fluo-3 oder für die Fotoaktivierung von (inaktiven) "Caged"-Verbindungen. Die Nikon CFI Super Fluor-Objektive erzeugen aufgrund der Materialien mit niedriger Autofluoreszenz und der hohen numerischen Aperturen scharfe, helle Fluoreszenzbilder. Diese Mikroskopobjektive wurden für ein besseres Signal-Rausch-Verhältnis bei kurzen Wellenlängen optimiert.

Technische Informationen



Dimensions (mm)						
Stock No.	Magnification	Parafoval Length	A	B	C	D
#88-374	4X	60.06	30.0	44.4	19.7	M25 x0
#88-375	10X	60.06	32.0	58.7	8.0	M25 x0
#88-376	20X	60.06	33.5	58.9	9.0	M25 x0
#88-377	40X	60.06	33.0	59.6	7.5	M25 x0