

## Optikkleber von Norland, 1 lb. Flasche mit NOA 81

Mehr Produkte von [Norland](#)



Norland Optical Adhesive NOA81, 1 lb. Bottle

Produkt **#16-781** **2 In Stock**

- 1 + €324<sup>.00</sup>

**+ WARENKORB**

### Mengenrabatte

Stk. 1-4	€324,00 stückpreis
Stk. 5-11	€291,60 stückpreis
Stk. 12+	€277,10 stückpreis
Need More?	<a href="#">Angebotsanfrage</a>

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

### Downloadbereich

### Produktdetails

Größe (oz):  
16

Produktnummer Norland:  
81

Haltbarkeit:  
4 months

Bottle **Typ:**

**Typische Anwendungen:**  
Extra fast curing adhesive for tacking Spot bonding or centering

UV **Cure:**

## Optische Eigenschaften

1.56 @ 589nm **Brechungsindex (n<sub>d</sub>):**

320 - 380 **Absorptionsbereich (nm):**

## Materialeigenschaften

Excellent **Verklebung Glas:**

Excellent **Verklebung Metall:**

Fair **Verklebung Kunststoff:**

300 **Viskosität (cps):**

Glass to Glass/Metal **Klebertyp:**

2 **Energie zur vollständigen Härtung (J/cm<sup>2</sup>):**

## Umwelt & Haltbarkeit

Hard, Resilient **Widerstandsfähigkeit:**

## Konformität mit Standards

[Konform](#) **RoHS 2015:**

[Anzeigen](#) **Konformitätszertifikat:**

[Konform](#) **Reach 251:**

## Produktdetails

- Exzellente optische Eigenschaften
- Kleber für Glas, Metall und Kunststoff
- Härtet unter UV-Licht schnell aus
- [Vorgefüllte Dosierspritzen mit optischem Kleber von Norland](#) sind ebenfalls verfügbar

Optikkleber von Norland sind transparente, lösungsmittelfreie Kleber für Optiken, die im ultravioletten Licht innerhalb von Minuten aushärten. Die Kleber werden zur präzisen Ausrichtung oder Positionierung eingesetzt, wenn eine robuste und dauerhafte Klebeverbindung benötigt wird. Optikkleber von Norland sind für eine Vielzahl von Materialien geeignet, u. a. für Glas auf Glas, Glas auf Glas/Metall und Kunststoff auf Kunststoff/Glas. Der Optikkleber wird einfach auf die optische Grenzfläche aufgetragen, die Komponenten werden justiert und sind nach dem Aushärten im **UV-Licht** fixiert. Da der Klebstoff nur unter UV-Licht aushärtet, ist die Positionierung nicht zeitkritisch.

## Technische Informationen

NORLAND OPTICAL ADHESIVES (NOA) APPLICATION NOTES	
Title	Description
<a href="#">Applying Adhesive</a>	Covers best practices to use when applying Norland Optical Adhesives to ensure an even adhesive layer while avoiding air bubbles.
<a href="#">Chemical Resistance of NOA</a>	Covers the effects of various chemicals on Norland Optical Adhesives including acids, bases, and solvents.
<a href="#">Preventing Lens Separations with NOA</a>	Covers best practices to avoid adhesive failures when bonding optical elements.
<a href="#">Separating Lenses Bonded with NOA</a>	Covers how to unbond optical elements bonded with Norland Optical Adhesives.

