

## Gefasster Filter für industrielle Bildverarbeitung, NUV, M22,5 x 0,50



Mounted Machine Vision Filters

Produkt **#21-536** 1 In Stock

-

1

+

€157<sup>00</sup>

+ WARENKORB

| Mengenrabatte |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Stk. 1-9      | €157,00 stückpreis              |
| Stk. 10+      | €149,00 stückpreis              |
| Need More?    | <a href="#">Angebotsanfrage</a> |

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Mounted Imaging Filter

Typ:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

18.50

Freie Apertur CA (mm):

Mounted in Black Anodized Ring

Aufbau:

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| 24.00                     | Außendurchmesser (mm):            |
| 1.3                       | Substratdicke (mm):               |
| Optische Eigenschaften    |                                   |
| 200-250, 400-658          | Blockungsbereich (nm):            |
| Hard Coated               | Beschichtung:                     |
| NUV                       | Farbe:                            |
| 324.00                    | Zentralwellenlänge ZWL (nm):      |
| 105.00                    | Halbwertsbreite FWHM (nm):        |
| ≥85                       | Min. Transmission (%):            |
| Gewinde & Montage         |                                   |
| M22.5 x 0.50              | Filtergewinde:                    |
| 5.2                       | Fassungsdicke (mm):               |
| 7.0                       | Fassungsdicke inkl. Gewinde (mm): |
| Konformität mit Standards |                                   |
| Anzeigen                  | Konformitätszertifikat:           |
| Konform                   | Reach 242:                        |

## Produktdetails

- Optimiert für den Einsatz mit beliebten LEDs
- Verschiedene Fassungsgrößen und Gewinde ermöglichen eine einfache Systemintegration
- ≥85% Transmission
- **TECHSPEC® Hochqualitative gefasste Filter für industrielle Bildverarbeitung** und **gefasste Farbfilter** sind ebenfalls verfügbar

Die gefassten Filter sind ideal für die industrielle Bildverarbeitung und Bildgebungsanwendungen in der Industrie. Sie sind mit verschiedenen üblichen Bildverarbeitungsgewinden von M22 bis M105 verfügbar. Die hart beschichteten Filter bieten sehr hohe Transmission sowie starke Blockung außerhalb des Bandes und sind erhältlich für UV-, VIS- und NIR-Wellenlängen. Die Filter besitzen eine gaußsche Transmissionskurve. Wenn die Filter mit einer breitbandigen Lichtquelle eingesetzt werden, entspricht das Ausgangsprofil üblichen LED-Wellenlängen. Die Filter können mit vielen verschiedenen Bildverarbeitungsobjektiven verwendet werden und eignen sich aufgrund der geringen Winkelabhängigkeit auch ideal für große Bildwinkel.