

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® Filter für industrielle Bildverarbeitung, NUV, M25,5 x 0,50



TECHSPEC® High Performance Mounted Machine Vision Filters

Produkt #89-754 □ Lagernd



1



€166,00

+ WARENKORB

Stk. 1-9

€166,00

Stk. 10+

€153,30

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Blockungsbereich (nm):
200-250, 400-650

Freie Apertur CA (mm):
21.5

Beschichtung:
Hard Coated

Filtergewinde: M25.5 x0.50
Farbe: NUV
Zentralwellenlänge ZWL (nm): 325.00
Aufbau: Mounted in Black Anodized Ring
Halbwertsbreite FWHM (nm): 106.00
Fassungsdicke (mm): 4.5
Fassungsdicke inkl. Gewinde (mm): 6.5
Hinweis: OD ≥3.0 @ 400 - 650nm OD ≥4.0 @ 200 - 250nm
Optische Dichte OD: ≥3.0
Außendurchmesser (mm): 27.5
Substratdicke (mm): 1.75 ±0.10
Typ: Mounted Imaging Filter
Wellenlängenbereich (µm): 0.2 - 1.2
Durchschnittliche Transmission (%): ≥75
Resistenz Umwelteinflüsse: Humidity per MIL-STD-810H, Section 507.6 Temperature per MIL-STD-810H, Section 501.7 and 502.7
Resistenz mechanische Einflüsse: Adhesion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.12 Moderate abrasion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.11 Cleaning per MIL-C-48497A Section 4.5.4.2

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen