

Schräglicht-Hochkontrastkassette für SZX2-ILLTQ/S

Mehr Produkte von [Olympus](#)



Oblique High Contrast Cartridge for SZX2-ILLTQ/S

Produkt **#89-507** NEU **2 In Stock**

-

1

+

€610^{,00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€610,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

i Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails	
SZX2-COBH	Modellnummer:
Oblique High Contrast	Beleuchtungsart:

Physikalische und mechanische Eigenschaften	
80.00	Durchmesser (mm):

90	Gewicht (g):
Optische Eigenschaften	
35.00	Arbeitsabstand (mm):
Konformität mit Standards	
Anzeigen	Konformitätszertifikat:

Produktdetails

- LED-Revolver mit einer oder vier Positionen verfügbar
- Kassettensystem für verschiedene Kontrastverfahren
- Kühle, effiziente LED-Beleuchtung mit einer Lebensdauer von 60.000 Stunden
- Schlankes, ergonomisches Design

Olympus LED-Durchlicht-Beleuchtungsbasen sind für die Verwendung mit den Olympus Stereomikroskopen [SZX](#) und [SZ](#) konzipiert, um Forschungsarbeit mit präziser und flexibler Beleuchtungsregulierung zu unterstützen. Diese Basen bieten sowohl Modelle mit vier als auch mit einer LED-Position und unterstützen durch ein austauschbares Kassettensystem eine breite Palette von Kontrastverfahren - es sind Hellfeld- (niedrig, Standard, hoch), Schräglicht-, Dunkelfeld-, polarisierte und Shutter-Kassetten erhältlich. Das schlanke 41,5-mm-Profil dieser Basis bietet einen niedrigeren Augenpunkt und einen ungehinderten Zugang zu den Proben, was sowohl den Komfort als auch die Effizienz bei langen Beobachtungssitzungen verbessert. Die Olympus LED-Durchlicht-Beleuchtungsbasen verwenden hocheffiziente LEDs, die nur minimale Wärme erzeugen, die Proben weniger beschädigen und bis zu 60.000 Stunden lang eine gleichmäßige Beleuchtung liefern. Diese Basen sind ideal für die Integration in Forschungssysteme, die eine extreme Flexibilität und Steuerung bei der stereomikroskopischen Bildgebung erfordern.

Bitte beachten Sie: Für die Verwendung sind ein Netzteil ([#89-503](#)) und ein Netzkabel erforderlich und separat erhältlich. US-Netzkabel ([#19-529](#)); EU-Netzkabel ([#15-279](#)).