

SCHOTT Langpassfilter OG-530, 50 mm Durchm.

Mehr Produkte von [SCHOTT Optical Components](#)



Produkt #66-086 3-4TAGE

- 1 + **€88,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-10
€88,00
Stk. 11+
€78,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
50.00

cut-off Position λ_c (nm):
530±6

Grenzwellenlänge (nm): 530.00
Dichte (g/cm³): 2.56
Glas-/Filternummer: SCHOTT OG530
Beschichtung: Uncoated
Farbe: Yellow
Grenze des Transmissionsbereichs 1 λ_{p1} (nm): 600.00
Spektrale Transmission t_p (%): 93.00
Sperrbereichsgrenze λ_s(nm): 460.00
Oberflächenqualität: 80-50
Transformationstemperatur (°C): 506.00
Dicke (mm): 3.00 ±0.2
Typ: Longpass Filter
Wellenlänge: VIS
Toleranz Größe (mm): ±0.38
Reflexionsfaktor P_d: 0.92
Fase: Protective as needed

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Ausgenommen / Ausnahmeregelung
Reach 224: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen