

SCHOTT Langpassfilter OG-550, 12,5 mm Durchm.

Mehr Produkte von [SCHOTT Optical Components](#)



Produkt **#54-655** **20+ In Stock**

-

1

+

€33^{,99}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-10	€33,99 stückpreis
Stk. 11-49	€29,87 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

i Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

SPEZIFIKATIONEN

Produktdetails

Typ:

Longpass Filter	
Physikalische und mechanische Eigenschaften	
Durchmesser (mm):	12.50
Dicke (mm):	3.00 ±0.2
Toleranz Größe (mm):	±0.38
Fase:	Protective as needed

Optische Eigenschaften	
cut-off Position λ_c (nm):	550±6
Grenzwellenlänge (nm):	550.00
Glas-/Filternummer:	SCHOTT OG550
Beschichtung:	Uncoated
Farbe:	Orange
Grenze des Transmissionsbereichs 1 λ_{p1} (nm):	620.00
Spektrale Transmission t_p (%):	93.00
Sperrbereichsgrenze λ_s (nm):	480.00
Oberflächenqualität:	80-50
Wellenlänge:	VS
Reflexionsfaktor P_d :	0.92

Materialeigenschaften	
Dichte (g/cm³):	2.56
Transformationstemperatur (°C):	507.00

Konformität mit Standards	
RoHS 2015:	Ausgenommen / Ausnahmeregelung
Reach 224:	Konform
Konformitätszertifikat:	Anzeigen

PRODUKTDDETAILS

• 27 SCHOTT Standardfarbglastypen
• Grenzwellenlängen im UV-, NIR- und sichtbaren Bereich
• Rund oder quadratisch mit 1, 2 oder 3 mm Dicke
SCHOTT Longpassfilter aus Farbglass sind mit 27 verschiedenen Standardfarbglastypen von SCHOTT verfügbar und bieten Grenzwellenlängen im ultravioletten (UV), sichtbaren und nahinfraroten (NIR) Spektrum. Die Farbglasssubstrate haben eine hohe spektrale Transmission im jeweiligen Wellenlängenbereich. Die Filter sind in verschiedenen runden oder quadratischen Standardgrößen mit 1, 2 oder 3 mm Dicke verfügbar und können einfach in optische Systeme integriert werden. Kundenspezifische Größen zwischen 5 und 160 mm sind auf Anfrage verfügbar. Weitere Informationen zu [Fertigungsmöglichkeiten von Farbglassfiltern](#) finden Sie auf unserer Webseite.

Hinweis: Aufgrund von Problemen in der Lieferkette werden unsere Sets evtl. in einer Alternatiwerpackung und nicht in einer Holzbox ausgeliefert. Bei Fragen können Sie uns gerne [kontaktieren](#).

Filtersimulationssoftware


[Klicken Sie hier](#), um das SCHOTT-Farbglass-Berechnungsprogramm herunterzuladen. Damit können Sie die internen und externe Transmission jedes SCHOTT-Glastyps berechnen. Das Programm kann die Leistung von einzelnen Filtern mit benutzerdefinierter Dicke oder von gestapelten Filtern mit unterschiedlichen Glastypen und Dicken simulieren.

Interaktive Transmissionskurven sind [hier](#) erhältlich.

Schnelle kundenspezifische Angebote möglich

Besuchen Sie bitte unseren [Preisrechner für Farbglassfilter](#), wenn Sie einen runden, quadratischen oder rechteckigen Filter in den Größen 5 mm bis 50 mm benötigen. Wir senden Ihnen schnellstmöglich ein Angebot zu und können die Produkte in der gewünschten Größe in etwa 2 Wochen liefern. Eine komplette Liste der standardmäßigen Fertigungstoleranzen und Einschränkungen ist angegeben. Informationen zu komplett kundenspezifischen Filtern finden Sie auf der Seite [Kundenspezifische optische Filtergläser](#).

TECHNISCHE INFORMATIONEN



QUOTE YOUR SIZE

KOMPATIBLE HALTERUNGEN