

# Olympus 1X Kamera-Koppler

Mehr Produkte von [Olympus](#)



#89-605

Produkt **#89-605** **20+ In Stock**

-

1

+

€135<sup>.00</sup>

+ WARENKORB

| Mengenrabatte |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Stk. 1+       | €135,00 stückpreis              |
| Need More?    | <a href="#">Angebotsanfrage</a> |

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

## SPEZIFIKATIONEN

### Produktdetails

U-TV1X-2-7 (U-V1127)

Modellnummer:

Olympus

Hersteller:

| Physikalische und mechanische Eigenschaften |                         |
|---------------------------------------------|-------------------------|
| 150.0                                       | Gewicht (g):            |
| Konformität mit Standards                   |                         |
| Anzeigen                                    | Konformitätszertifikat: |


PRODUKTDDETAILS

- Hohe numerische Aperturen (NA) bis 1,45
- Korrektur der chromatischen Aberration von 400 - 1000 nm
- Gleichmäßige Bildebenheit über große Bildfelder

Olympus X-Line erweitert kompensierte unendlich korrigierte Apochromate (auch bekannt als UPLXAPO-Serie) gehören zur nächsten Generation der Hochleistungs-Objektive von Olympus und bieten sowohl hohe numerische Aperturen (NA) als auch breitbandige chromatische Aberrationskorrektur und exzellente Bildebenheit. Die hohe numerische Apertur bietet eine ideale Lichtsammelleffizienz und ermöglicht die Erfassung von schwachen Signalen sowie eine kürzere Belichtungszeit und höheren Kontrast. Die breitbandige chromatische Aberrationskorrektur kompensiert die wellenlängenabhängige Verschiebung der Farben und sorgt für beste Farbwiedergabe. Die Objektive erreichen außerdem eine hohe Bildebenheit von der Mitte bis zu den Rändern bei großen Bildfeldern. Dies macht sie ideal für Bildzusammensetzungen und quantitative Bildanalyse. Olympus X-Line erweitert kompensierte unendlich korrigierte Apochromate werden in anspruchsvollen Life-Science- und Klinikanwendungen eingesetzt, z.B. in der Pathologie, Fluoreszenzmikroskopie, Fluoreszenzbildgebung mit mehreren Farben oder großen Bildfeldern, Konfokal- oder Superauflösungsmikroskopie oder für die Abbildung des gesamten Objektträgers.

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Using Olympus Objectives with C-Mount Cameras



|                                             | Stock # | A     | B    | C    | D    | E    | F    | G   | WD   |
|---------------------------------------------|---------|-------|------|------|------|------|------|-----|------|
| Olympus UPLXAPO 4X Objective                | #14-905 | 31.89 | -    | -    | 15.4 | 15.4 | 28   | 4.7 | 13.0 |
| Olympus UPLXAPO 10X Objective               | #14-906 | 41.78 | 3.7  | 4.28 | 9.6  | 19.4 | 28   | 4.6 | 3.1  |
| Olympus UPLXAPO 20X Objective               | #14-907 | 44.28 | 3.39 | 2.88 | 10.2 | 18.6 | 28   | 4.8 | 0.61 |
| Olympus UPLXAPO 40X Objective               | #14-908 | 44.71 | 4.21 | 2.11 | 7.5  | 20.3 | 31.5 | 4.9 | 0.18 |
| Olympus UPLXAPO 60X Oil Immersion Objective | #14-909 | 44.74 | 2.1  | 2.84 | 10   | 19.3 | 31.5 | 4.9 | 0.15 |

