

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

SCHOTT Langpassfilter OG-570, 12,5 mm Durchm.

Mehr Produkte von [SCHOTT Optical Components](#)



Produkt #54-656 □ Lagernd



1



€32,00

+ WARENKORB

Stk. 1-10

€32,00

Stk. 11+

€28,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
12.50

cut-off Position λ_c (nm):
570±6

Grenzwellenlänge (nm): 570.00
Dichte (g/cm³): 2.56
Glas-/Filternummer: SCHOTT OG570
Beschichtung: Uncoated
Farbe: Orange
Grenze des Transmissionsbereichs 1 λ_{p1} (nm): 640.00
Spektrale Transmission t_p (%): 93.00
Sperrbereichsgrenze λ_s(nm): 500.00
Oberflächenqualität: 80-50
Transformationstemperatur (°C): 510.00
Dicke (mm): 3.00 ±0.2
Typ: Longpass Filter
Wellenlänge: VIS
Toleranz Größe (mm): ±0.38
Reflexionsfaktor P_d: 0.92
Fase: Protective as needed

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Ausgenommen / Ausnahmeregelung
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform