

Olympus MPLN 50X Objektiv

Mehr Produkte von [Olympus](#)



Produkt #87-138 NEU 2 In Stock

-

1

+

€1.315⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€1.315,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails	
1-U2M230	Modellnummer:
Kompatible Tubuslinsenbrennweite (mm): Focal Length: 180mm	
Microscope Objective	Typ:
Infinity Corrected	Art:

Olympus	Hersteller:
Physikalische und mechanische Eigenschaften	
0.44	Bildfeld (mm):
44.62	Länge ohne Gewinde (mm):
24	Max. Durchmesser (mm):
113	Gewicht (g):
Optische Eigenschaften	
N/A	Kompatible Deckglasdicke (mm):
3.60	Brennweite BW (mm):
50X	Vergrößerung:
0.75	Numerische Apertur NA:
0.45	Auflösung (µm):
0.49	Tiefenschärfe (µm):
0.38	Arbeitsabstand (mm):
400 - 700	Wellenlängenbereich (nm):
22	Feldzahl:
45	Parfokallänge (mm):
N/A	Immersionsflüssigkeit:
Gewinde & Montage	
RMS / 20.32mm x 36 TPI	Gewinde:
Konformität mit Standards	
Anzeigen	Konformitätszertifikat:

Produktdetails

- Ideal für Durchlicht- oder Auflicht-Hellfeldmikroskopie
- Produktion flacher Bilder bis zur Blendenzahl (F.N.) 22
- Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Weitere [unendlich korrigierte Objektive von Olympus](#) erhältlich

Olympus achromatische M-Plan Objektive sind für Hellfeldbeobachtungen konzipiert und bieten einen hervorragenden Kontrast und eine optimale Ebenheit über das gesamte Bildfeld. Diese Objektive wurden für die Inspektion von Siliziumwafern, Metallen und anderen industriellen Mikroskopieanwendungen entwickelt und können auch in Raman-Mikroskopen und anderen Auflichttechniken ohne Deckglaskorrektur verwendet werden. Olympus achromatische M-Plan Objektive sind in den Vergrößerungsstufen 5X-100X erhältlich und bieten eine hervorragende Bildebenheit bis zu F.N. 22. [Olympus plan-achromatische Objektive](#) sind auch für die Beobachtung von biologischen Präparaten erhältlich.