

Olympus PLN 4X Objektiv

Mehr Produkte von [Olympus](#)



Olympus PLN 4X Objective

Produkt **#86-812** **8 In Stock**

-

1

+

€165^{,00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€165,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails	
1-U2B222	Modellnummer:
Kompatible Tubuslinsenbrennweite (mm): Focal Length: 180mm	
Microscope Objective	Typ:
Infinity Corrected	Art:


Olympus	Hersteller:
Physikalische und mechanische Eigenschaften	
5.5	Bildfeld (mm):
26.40	Länge ohne Gewinde (mm):
24	Max. Durchmesser (mm):
77.5	Gewicht (g):
Optische Eigenschaften	
N/A	Kompatible Deckglasdicke (mm):
45.00	Brennweite BW (mm):
4X	Vergrößerung:
0.10	Numerische Apertur NA:
3.36	Auflösung (µm):
27.50	Tiefenschärfe (µm):
18.5	Arbeitsabstand (mm):
22	Feldzahl:
45	Parfokallänge (mm):
N/A	Immersionsflüssigkeit:
440	Abbildungtiefe (µm):
Gewinde & Montage	
RMS / 20.32mm x 36 TPI	Gewinde:
Konformität mit Standards	
Anzeigen	Konformitätszertifikat:

Produktdetails


- Ideal für Hellfeld- und Dunkelfeldaufnahmen sowie die Fluoreszenzmikroskopie
- Exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Geeignet für einfache und fortgeschrittene Anwendungen der optischen Mikroskopie
- Weitere unendlich korrigierte Objektive von Olympus sind ebenfalls verfügbar

Die plan-achromatischen Objektive von Olympus sind für Kliniklaboratorien und für Untersuchungsanwendungen vorgesehen. Bei der Hellfeld-Beobachtung mit Durchlichtbeleuchtung zeichnen sich die plan-achromatischen Objektive von Olympus durch eine hervorragende Ebenheit des Bildfeldes bis F.N. 22 aus.

Technische Informationen



Using Olympus Objectives
with C-Mount Cameras



	Stock #	A	B	C	D	E	F	G
PLN 2X	16-879	39.1	3.4	0.0	16.8	16.8	24.0	4.5
PLN 4X	86-812	26.4	4.4	0.0	15.8	15.8	24.0	4.5
PLN 10X	86-813	34.3	4.1	1.6	10.5	16.0	24.0	4.5
PLN 20X	86-814	43.7	4.2	2.4	6.1	15.6	24.0	4.8
PLN 40X	86-815	44.3	4.2	3.0	7.5	15.6	24.0	4.5
PLN 100X	86-816	44.7	4.2	2.5	6.6	15.6	24.0	4.5