

Olympus UCPLFLN20X2 20X Objektiv

Mehr Produkte von [Olympus](#)



Produkt #90-479 NEU 1 In Stock

-

1

+

€7.100⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€7.100,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails	
UCPLFLN20X2	Modellnummer:
Kompatible Tubuslinsenbrennweite (mm): Focal Length: 180mm	
Microscope Objective	Typ:
Infinity Corrected	Art:

Olympus	Hersteller:
Physikalische und mechanische Eigenschaften	
1.33	Bildfeld (mm):
43.15	Länge ohne Gewinde (mm):
31.50	Max. Durchmesser (mm):
158	Gewicht (g):

Optische Eigenschaften	
0.00 - 1.60	Kompatible Deckglasdicke (mm):
9.00	Brennweite BW (mm):
20X	Vergrößerung:
0.70	Numerische Apertur NA:
0.48	Auflösung (µm):
0.56	Tiefenschärfe (µm):
0.80 - 1.80	Arbeitsabstand (mm):
340 - 1000	Wellenlängenbereich (nm):
26.5	Feldzahl:
45	Parfokallänge (mm):
N/A	Immersionsflüssigkeit:

Gewinde & Montage	
RMS / 20.32mm x 36 TPI	Gewinde:

Konformität mit Standards	
Ausgenommen / Ausnahmeregelung	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:
Contains SVHC(s)	Reach 247:

Produktdetails

- Lange Arbeitsabstände für Aufnahmen durch Schalen, Flaschen oder Objektträger
 - Korrekturringe zur präzisen Einstellung des Arbeitsabstands
 - Ideal für Konfigurationen mit inversem Mikroskop
- Olympus plan-semi-apochromatische Objektive mit langem Arbeitsabstand sind für große Arbeitsabstände konzipiert, um Proben durch Schalen, Flaschen, Objektträger oder andere Gefäße abzubilden. Diese Objektive sind mit Korrekturringen ausgestattet, mit denen der Arbeitsabstand je nach Dicke des Gefäßes präzise eingestellt werden kann, um klare Bilder der Probe zu erhalten. Sie bieten eine große Sehfeldzahl von 26,5, eine Transmission vom UV bis zum NIR und korrigieren die chromatische Aberration bei blauen, grünen und roten Wellenlängen. Die plan-semi-apochromatische Objektive mit langem Arbeitsabstand von Olympus sind ideal für die Verwendung mit inversen Mikroskopkonfigurationen, sowohl mit Standard-Mikroskopen als auch mit kundenspezifischen inversen Setups.