

OP-2 VIS hochempfindlicher Leistungs-Messkopf, 400-1060nm

Mehr Produkte von [Coherent®](#)



Produkt **#59-979** **KONTAKT**

-

1

+

€855^{.75}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€855,75 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

📌 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

SPEZIFIKATIONEN

Produktdetails

Modellnummer:

OP-2 VIS
Coherent Part Number: 1098313

Meter required	Typ:
Kalibrierungsgenauigkeit (%): ±12.0 from 440 to 445nm ±5.0 from 450 to 1100nm	
Air	Kühlmethode:
Kompatible Messgeräte: #35-203, #12-393, #59-978, #88-411, #66-277, #88-412	
Physikalische und mechanische Eigenschaften	
7.9	Durchmesser aktive Fläche (mm):
Optische Eigenschaften	
400 - 1100	Wellenlängenbereich (nm):
Sensor	
Silicon	Sensor:
Elektronische Spezifikationen	
50	Max. Eingangsstrahlleistung (mW):
10	Min. Eingangsstrahlleistung (nW):
1	Auflösung (nW):
10nW - 30mW	Leistungsbereich:
Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle	
1.8	Kabellänge (m):
DB-25	Computerschnittstelle:
Konformität mit Standards	
Ausgenommen / Ausnahmeregelung	RoHS 2015:
Contains SVHC(s)	Reach 224:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:

PRODUKTDDETAILS

- Mit Silizium- oder Germaniumdetektoren
 - Abnehmbarer Lichtschutz
 - Ideal zur Messung von Leistungen im Nanowatt- und unteren Milliwattbereich an CW-Lasern
 - Kompatibel mit **Coherent® Laserleistungs- und Laserpulsenergie-Messgeräten**
- Coherent® Hochempfindliche optische Leistungssensoren nutzen Halbleitersensoren zur Messung von Leistungen im Nanowatt- und unteren Milliwatt-Bereich von Dauerstrichlasern. Die Halbleitersensoren eignen sich für Messungen vom ultravioletten bis zum infraroten Spektrum und besitzen einen abnehmbaren Lichtschutz. Es ist ein zusätzlicher Abschwächer erhältlich, der die Maximalleistung auf bis zu 5 Verhöht.
- Bitte beachten Sie:** OP-2 Sensoren sind kompatibel mit den LabMax-Pro (**#35-203**), LabMax-TOP/TO (**#88-412**), FieldMaxII-TOP/TO/P (**#66-277**) und FieldMate (**#59-978**) Messgeräten.