

Olympus SLMPLN 100X Objektiv

Mehr Produkte von [Olympus](#)



#86-826

Produkt **#86-826** [KONTAKT](#)

-

1

+

€8.460^{.00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€8.460,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich


Produktdetails	
1-U2M275	Modellnummer:
Kompatible Tubuslinsenbrennweite (mm): Focal Length: 180mm	
Microscope Objective	Typ:
Infinity Corrected	Art:


Olympus	Hersteller:
Physikalische und mechanische Eigenschaften	
0.26	Bildfeld (mm):
37.40	Länge ohne Gewinde (mm):
26	Max. Durchmesser (mm):
100	Gewicht (g):
Optische Eigenschaften	
N/A	Kompatible Deckglasdicke (mm):
1.80	Brennweite BW (mm):
100X	Vergrößerung:
0.60	Numerische Apertur NA:
T> 90 from 400-700nm	Transmission (%):
0.56	Auflösung (µm):
0.76	Tiefenschärfe (µm):
7.6	Arbeitsabstand (mm):
400 - 700	Wellenlängenbereich (nm):
26.5	Feldzahl:
45	Parfokallänge (mm):
N/A	Immersionsflüssigkeit:
Gewinde & Montage	
RMS / 20.32mm x 36 TPI	Gewinde:
Konformität mit Standards	
Anzeigen	Konformitätszertifikat:

Produktdetails


- Ideal für die Hellfeld-Mikroskopie
 - Extrem große Arbeitsabstände verringern die Gefahr, dass Proben zerstört werden
 - Über 90% Transmission von 400 – 700 nm
 - [Weitere unendlich korrigierte Objektive](#) von Olympus sind ebenfalls verfügbar
- Die achromatischen unendlich korrigierten M-Plan-Objektive von Olympus mit extra-langem Arbeitsabstand eignen sich ideal für die Montage von Elektronikbauteilen, die Prüfung von Halbleitern oder andere Inspektionsaufgaben mit ebenem Bildfeld, bei denen die Auflösung besonders wichtig ist. Die achromatischen unendlich korrigierten M-Plan-Objektive von Olympus mit extra-langem Arbeitsabstand zeichnen sich durch hervorragende Leistung, extrem großen Arbeitsabstand und beste Bildqualität aus.

Technische Informationen





Using Olympus Objectives
with C-Mount Cameras



Stock #ABCDEFG

SLMPLN 20X	86-824	20.0	0.5	0.2	16.1	25.0	26.0	4.9
SLMPLN 50X	86-825	27.0	2.2	0.7	16.9	21.4	26.0	4.9
SLMPLN 100X	86-826	37.4	1.0	0.2	14.7	23.8	26.0	4.9

