



Olympus UPLFLN 60X Objective

Produkt #86-822 8 In Stock

☐ - 1 ☒ + €4.225^{,00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€4.225,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Modellnummer:

1-U2B5312

Kompatible Tubuslinsenbrennweite (mm):

Focal Length: 180mm

Typ:

Microscope Objective

Art:

Infinity Corrected


Olympus	Hersteller:
Physikalische und mechanische Eigenschaften	
0.44	Bildfeld (mm):
44.70	Länge ohne Gewinde (mm):
31	Max. Durchmesser (mm):
156	Gewicht (g):
Optische Eigenschaften	
0.11 - 0.23	Kompatible Deckglasdicke (mm):
3.00	Brennweite BW (mm):
60X	Vergrößerung:
0.90	Numerische Apertur NA:
0.36	Auflösung (µm):
0.34	Tiefenschärfe (µm):
0.20	Arbeitsabstand (mm):
380 - 900	Wellenlängenbereich (nm):
26.5	Feldzahl:
45	Parfokallänge (mm):
N/A	Immersionsflüssigkeit:
Gewinde & Montage	
RMS / 20.32mm x 36 TPI	Gewinde:
Konformität mit Standards	
Ausgenommen / Ausnahmeregelung	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:
Contains SVHC(s)	Reach 247:


Produktdetails

- Ideal geeignet für die Hellfeld- und Dunkelfeld-, DIC-, Fluoreszenz- oder Polarisationsmikroskopie
- Ausgezeichnete Transmission im UV-Spektrum
- Objektive mit hoher numerischer Apertur und Immersionsobjektive erhältlich
- [Unendlich korrigierte Objektive](#) von Olympus sind ebenfalls verfügbar

Die Planfluorit-Objektive von Olympus sind Universalobjektive mit modernen Mehrfachbeschichtungen, die ausgezeichnete, ebene Bilder liefern, egal ob im UV-, VIS- oder NIR-Bereich. Mit ihrem hohen Signal-Rausch-Verhältnis, der ausgezeichneten Auflösung und den kontrastreichen Bildern eignen sich die Planfluorit-Objektive von Olympus ideal für die Hellfeld-Mikroskopie oder das Nomarski-Differenzialinterferenzkontrast-Verfahren (DIC) sowie für die Dunkelfeld- und Fluoreszenz-Mikroskopie oder bestimmte Polarisationsverfahren.

Technische Informationen





Using Olympus Objectives
with C-Mount Cameras



	Stock #	A	B	C	D	E	F	G
UPLFLN 4X	86-817	27.9	2.8	0.0	18.0	18.0	24.0	4.5
UPLFLN 10X	86-818	34.9	10.1	0.0	13.6	13.6	24.0	4.5
UPLFLN 20X	86-819	42.8	5.3	2.3	9.4	15.8	26.0	4.5
UPLFLN 40X	86-820	44.4	5.1	4.0	8.5	16.0	26.0	4.5
UPLFLN 60X	86-822	44.7	5.2	2.7	8.6	17.0	29.0	4.7
UPLFLN 100X (Oil Immersion)	86-823	44.7	5.5	3.0	7.0	17.2	28.0	4.5

