

## Standfußverlängerung, 14 mm Länge, #8-32, M6



Pedestal Extender

Produkt **#16-319** 11 In Stock

-

1

+

€11<sup>25</sup>

+ WARENKORB

| Mengenrabatte |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Stk. 1-4      | €11,25 stückpreis               |
| Stk. 5-9      | €10,40 stückpreis               |
| Stk. 10+      | €10,20 stückpreis               |
| Need More?    | <a href="#">Angebotsanfrage</a> |

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

English

Typ:

Pedestal Extender

Funktion:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Aufbau:

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Stainless Steel   |                          |
| 14.00             | Länge (mm):              |
| 25.4              | Stangendurchmesser (mm): |
| Gewinde & Montage |                          |
| 8-32, M6x1.0      | Gewinde:                 |

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Konformität mit Standards |                         |
| Konform                   | RoHS 2015:              |
| Anzeigen                  | Konformitätszertifikat: |
| Konform                   | Reach 247:              |

Produktdetails

• Stangen mit 1" Durchmesser und metrischen oder englischen Befestigungsoptionen


• Edelstahl sorgt für hohe Stabilität

• Höhen von 0,5" bis 4" verfügbar

• Unter dem Reiter "Technische Abbildungen" finden Sie den richtigen Adapter für Ihre Optikmontage und Anwendung

Stangen mit Standfuß bieten eine stabile Möglichkeit optische Komponenten in einer bestimmten Höhe auf einem Labortisch zu befestigen und ermöglichen so die zuverlässige und wiederholbare Befestigung von Komponenten in einem optischen System. Verschiedene Standfußverlängerungen und Abstandsplatten sind verfügbar, um sicherzustellen, dass die Höhe der optischen Achse für alle aufgebauten Komponenten gleich ist. Stangen mit Standfuß haben M4 x 0,7 oder #8-32 Gewindebohrungen auf der Oberseite, sodass sie mit den [TECHSPEC® kinematischen Halterungen](#), [den Halterungen der E-Serie](#) und den [kompakten Spiegel- & Linsehalterungen](#) von Edmund Optics sowie vielen anderen [Optikhalterungen](#) kompatibel sind. Die M6 x 1,0 oder 1/4"-20 Gewinde auf der Unterseite ermöglichen die direkte Montage auf [Bühnen](#) oder [Lochplatten](#) von Edmund Optics. Verwenden Sie die kompakte Klemme ([#16-335](#)) für eine noch platzsparendere Befestigung auf optischen Tischen. **Bitte beachten Sie:** Es sind Adapter für Optikhalterungen verfügbar, um eine konstante Höhe der optischen Achse und eine Kompatibilität mit den Optikhalterungen von Edmund Optics zu bieten. In der Rubrik „Technische Abbildungen“ finden Sie den richtigen Adapter für Ihre Anwendung.

Technische Informationen

| PEDESTAL POSTS AND ACCESSORIES                                                                                            |                        |                         |                      |                                             |                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Compatible Optic Mount                                                                                                    | Optical Size           | Mount Stock Number      | Exension Length (mm) | Extender Stock Number for English Pedestals | Extender Stock Number for Metric Pedestals |
| <br>Optic Component Mount              | 50mm Dia.              | <a href="#">#64-567</a> | 16.8                 | <a href="#">#16-321</a>                     | <a href="#">#16-315</a>                    |
|                                                                                                                           | 2"/50.8mm Dia.         | <a href="#">#64-569</a> | 16.8                 | <a href="#">#16-324</a>                     | <a href="#">#16-587</a>                    |
| <br>Bar-Type Lens / Filter Holder      | 1"/25.4mm Dia          | <a href="#">#03-676</a> | 18                   | <a href="#">#16-325</a>                     | <a href="#">#16-588</a>                    |
|                                                                                                                           | 2 axis: 2"/50.8mm Dia. | <a href="#">#62-957</a> | 8                    | <a href="#">#16-317</a>                     | <a href="#">#16-311</a>                    |
|                                                                                                                           | 3 axis: 1"/25.4mm Dia. | <a href="#">#62-959</a> | 18                   | <a href="#">#16-222</a>                     | <a href="#">#16-316</a>                    |
|                                                                                                                           | 5 axis: 1"/25.4mm Dia. | <a href="#">#13-776</a> | 18                   | <a href="#">#16-222</a>                     | <a href="#">#16-316</a>                    |
|                                                                                                                           | 2"/50.8mm Dia.         | <a href="#">#03-669</a> | 11                   | <a href="#">#16-323</a>                     | <a href="#">#16-586</a>                    |
|                                                                                                                           | 2"/50.8mm Dia.         | <a href="#">#55-530</a> | 16                   | <a href="#">#16-320</a>                     | <a href="#">#16-314</a>                    |
| <br>Multi-Axis Adjustable Optic Mounts | 2 axis: 1"/25.4mm Dia. | <a href="#">#62-956</a> | 20.8                 | <a href="#">#16-460</a>                     | <a href="#">#16-459</a>                    |
| <br>Retangular Bar Clamp               | 2"/50.8mm Sq.          | <a href="#">#54-995</a> | 11                   | <a href="#">#16-318</a>                     | <a href="#">#16-312</a>                    |
|                                        | 2"/50.8mm Sq.          | <a href="#">#54-997</a> | 14                   | <a href="#">#16-319</a>                     | <a href="#">#16-313</a>                    |

|                                                                                                                                                    |                |         |    |         |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----|---------|---------|
| <div>Filter Mount</div>                                                                                                                            |                |         |    |         |         |
| <div><div></div><div>Multiple Filter Holder</div></div>           | 30mm Dia.      | #55-006 | 16 | #16-320 | #16-314 |
| <div><div></div><div>Spring Mount Filter Holder</div></div>       | 2"/50.8mm Sq.  | #55-531 | 16 | #16-320 | #16-314 |
| <div><div></div><div>Prism Mounts</div></div>                     | 25mm Cube      | #55-013 | 18 | #16-322 | #16-316 |
|                                                                                                                                                    | 50mm Cube      | #53-027 | 18 | #16-325 | #16-588 |
| <div><div></div><div>Polarizer</div></div>                      | 1"/25.4mm Dia. | #55-011 | 18 | #16-322 | #16-316 |
|                                                                                                                                                    | 2"/50.8mm Dia. | #56-329 | 8  | #16-317 | #16-311 |
| <div><div></div><div>Top Adjustment Kinematic Mount</div></div> | 1"/25.4mm Dia. | #55-456 | 14 | #16-319 | #16-313 |
| <div><div></div><div>Gimbal Mount</div></div>                   | 2"/50.8mm Dia. | #55-000 | 11 | #16-318 | #16-312 |