

PL-D722-AF-ED Autofokus-Kamera Pixelink USB 3.0, Farbe



Produkt **#34-778** **1 In Stock**

Ähnliche Kameras

-

1

+

€1.405⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€1.405,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

!

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

SPEZIFIKATIONEN

Color

Spektrum:

Produktdetails

	Typ:
Color Camera	
	Modellnummer:
PL-D722-AF-ED	
	Hersteller:
Pixelink	
	Kamerareihe:
PL-D	

Physikalische und mechanische Eigenschaften

	Größe (mm):
55 x 38.5 x 27 (excludes connectors and lens mount)	
	Gewicht (g):
35.8	
	Gehäuse:
Full	

Sensor

	Bufferspeicher:
Not Specified	
	Sensorformat:
2/3"	
	Auflösung (Megapixel):
2.30	
	Bildrate (fps):
92.00	
	Pixel (h x v):
1,920 x 1,200	
	Pixelgröße, h x v (µm):
4.8 x 4.8	
	Sensorfläche, h x v (mm):
9.22 x 5.76	
	Sensortyp:
ON Semi VITA2000	
	Sensor:
Progressive Scan CMOS	
	Verschlusstyp:
Global	
	Pixeltiefe:
8/10 bit	
	Belichtungszeit:
1µs - 4.33s	
	Dynamikbereich (dB):
53	
	Bildverarbeitungsstandard:
USB3 Vision v1.0	

Elektronische Spezifikationen

	Energieverbrauch (W):
Not Specified	

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

	Schnittstelle:
USB 3.0	
	Stecker:
USB 3.0, Micro-B with Screw Locks	
	Stromversorgung:
Power over USB	
	GPIOs:
1 opto-isolated trigger input, 1 opto-isolated output, 2 non-isolated outputs, 1 non-isolated input	
	Synchronisation:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger	
	Orientierung des Anschlusses:
Back Panel	
	GPIO-Steckertyp:
8-pin Hirose (HR25)	

Gewinde & Montage

	Mount:
C-Mbunt	
	Gewinde:
1/4-20 with Tripod Mount Adapter #34-949	

Umwelt & Haltbarkeit

0 to +50	Betriebstemperatur (°C):
-45 to +85	Lagerungstemperatur (°C):

Konformität mit Standards	
Konform	RoHS 2015:
Konform	Reach 224:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:

PRODUKTDDETAILS

- Problemlose Integration von Flüssiglinsen
- One-Push-Autofokus, Hochgeschwindigkeitsfokus
- Benutzerfreundliche Schnittstelle USB 3.0

Die Pixelink® Autofokus-Kameras für Flüssiglinsen mit USB 3.0 erlauben eine problemlose Integration und Steuerung der Flüssiglinsen. Da die Flüssiglinse an die Kamera angeschlossen wird, kann die Flüssiglinse auch direkt über die Kamera gesteuert werden. Es ist kein separater Treiber notwendig, um eine schnelle und kontinuierliche Fokussteuerung zu erreichen. Dank dieses einfachen Autofokussystems eignen sich die Kameras ideal für Hochgeschwindigkeitsanwendungen wie Barcodeleser, Inspektionen und biomedizinische Anwendungen. Die Pixelink® Autofokus-Kameras mit USB 3.0 sind kompatibel mit unseren [TECHSPEC® Objektiven mit Festbrennweite der Cx-Flüssiglinsen-Serie](#), die sich durch eine hohe Bildauflösung auszeichnen und die Integration einer Flüssiglinse erlauben.

Bitte wählen Sie eine Kamera und unter "Zubehör" das entsprechende Cx-Flüssiglinsen-Objektiv. Die Objektive sind mit Brennweiten von 12 mm, 16 mm, 25 mm, 35 mm und 50 mm erhältlich und können sofort an die Autofokus-Kameras für Flüssiglinsen angeschlossen werden.

Bitte beachten Sie: Das Bildverarbeitungsobjektiv mit Flüssiglinse gehört nicht zum Lieferumfang. Wählen Sie ein Objektiv mit Festbrennweite aus unserer Cx-Flüssiglinsen-Serie aus.

Pixelink Capture ist eine kostenlose, benutzerfreundliche Anwendung, die im Lieferumfang aller Pixelink-Kameras enthalten ist. Sie bietet Bild- und Videoaufnahmen in Echtzeit über eine intuitive grafische Oberfläche. Im Gegensatz dazu ist das Pixelink SDK ein umfassendes Entwicklungs-Toolkit für Windows und Linux, mit dem Entwickler benutzerdefinierte Anwendungen mit vollständiger Kamerasteuerung über C/C++, .NET oder Python erstellen können. Das SDK steht als Testversion zum Herunterladen zur Verfügung, so dass Benutzer die Funktionen vor dem Kauf einer Lizenz testen können. Links zu Software-Downloads (SDK und Capture) finden Sie auf den einzelnen Produktseiten.