

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

PL-D753MU-AF-ED Autotokus-Kamera Pixelink USB 3.0, monochrom



Produkt #14-180 [KONTAKT](#)

[Ähnliche Kameras](#)



1



€1.500,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€1.500,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Videoausgang:
USB 3.0

Typ:
Monochrome Camera

Hersteller:
Pixelink

Gewinde: ¼-20 with Tripod Mount Adapter #34-949
Bufferspeicher: Not Specified
Kamera-Familie: PL-D
Modellnummer: PL-D753MJ-AF-ED
Sensortyp: Sony IMX421
Sensor: Progressive Scan CMOS
Verschlusstyp: Global
Sensorformat: 2/3"
Auflösung (Megapixel): 3.00
Pixel (h x v): 1,936 x 1,464
Pixelgröße, h x v (µm): 4.5 x 4.5
Sensorfläche, h x v (mm): 8.71 x 6.59
Bildrate (fps): 141.10
Pixeltiefe: 8/12 bit
Belichtungszeit: 10µs - 120s
Stecker: USB 3.0, Micro-B with Screw Locks
Stromversorgung: Power over USB
Energieverbrauch (W): Not Specified
GPIOs: 1 opto-isolated trigger input, 1 opto-isolated output, 2 non-isolated outputs, 1 non-isolated input
Synchronisation: Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Größe (mm): 55 x 38.5 x 27 (excludes connectors and lens mount)
Gewicht (g): 35.8
Mount: C-Mount
Gehäuse: Full
Orientierung des Anschlusses: Back Panel
Dynamikbereich (dB): 72
Betriebstemperatur (°C): 0 to +50
Lagerungstemperatur (°C): -45 to +85
GPIO-Steckertyp: 8-pin Hirose (HR25)
Bildverarbeitungsstandard: USB3 Vision v1.0

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 224: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen