



Pixelink PL-D797MU-T, 1,1", 7,1 MP, USB 3.0 C-Mount-Kamera, monochrom



Pixelink® USB 3.0 Cameras (Full Housing)



Produkt **#14-167** **KONTAKT**

☐ [Ähnliche Kameras](#)

-

1

+

€2.265⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€2.265,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Spektrum:	
Monochrome	

Produktdetails

Typ:	
Monochrome Camera	
Modellnummer:	
PL-D797MU-T	

	Hersteller:
Pixelink	
	Kamerareihe:
PL-D	

Physikalische und mechanische Eigenschaften

	Größe (mm):
55 x 38.5 x 27 (excludes connectors and lens mount)	
	Gewicht (g):
89	

	Gehäuse:
Full	

Sensor

	Bufferspeicher:
Not Specified	
	Sensorformat:
1.1"	
	Auflösung (Megapixel):
7.10	
	Bildrate (fps):
27.00	
	Pixel (h x v):
3,208 x 2,200	
	Pixelgröße, h x v (µm):
4.5 x 4.5	
	Sensorfläche, h x v (mm):
14.44 x 9.9	
	Sensortyp:
Sony IMX428	
	Sensor:
Progressive Scan CMOS	
	Verschlusstyp:
Global	
	Pixeltiefe:
8/12 bit	
	Belichtungszeit:
37µs - 120s	
	Dynamikbereich (dB):
72	
	Bildverarbeitungsstandard:
USB3 Vision v1.0	

Elektronische Spezifikationen

	Energieverbrauch (W):
Not Specified	

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

	Schnittstelle:
USB 3.0	
	Stecker:
USB 3.0, Micro-B	
	Stromversorgung:
Power over USB	
	GPIOs:
1 opto-isolated trigger input, 1 opto-isolated output, 2 non-isolated outputs, 1 non-isolated input	
	Synchronisation:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger	
	Orientierung des Anschlusses:
Side Panel	
	GPIO-Steckertyp:
8-pin Hirose (HR25)	
	Betriebssystem:
Software Driver: Windows 32 and 64 bit	

Gewinde & Montage

	Mount:
C-Mount	
	Gewinde:
1/4-20 with Tripod Mount Adapter #89-408	

Umwelt & Haltbarkeit

	Betriebstemperatur (°C):
0 to +50	

-45 to +85	Lagerungstemperatur (°C):
Konformität mit Standards	
Konform	RoHS 2015:
Konform	Reach 224:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:

Produktdetails

- Auflösungen bis 20 Megapixel
- Sensorgrößen von 1/2,5" bis 1,1"
- Mit rechtwinkligem Gehäuse und als Platinenkamera erhältlich

Pixelink® Kameras mit USB 3.0 sind hochauflösende Hochgeschwindigkeitskameras für Anwendungen von der Biometrie bis zur Betriebsüberwachung. Pixelink® Kameras mit USB 3.0 besitzen Auflösungen bis 20 Megapixel, Bildfrequenzen bis 170 fps, dank USB 3.0 einen hohen Datendurchsatz und können über den USB-Anschluss auch mit Strom versorgt werden. Die rechtwinkligen Gehäusekonfigurationen besitzen außerdem einen GPIO-Anschluss zur Triggerauslösung und erleichtern so die Systemintegration. Die Kameras mit USB 3.0 sind zudem mit Sensorgrößen von 1/2,5" bis 1,1" erhältlich und eignen sich ideal für die Prüfung von Schweißnähten, Platinen und Flachbildschirmen.

Bitte beachten Sie: Montageadapter sind nur für geschlossene Kameramodelle vorgesehen, nicht für Platinenkameras. Wenn Ihre Kamera auf "-BL" endet, verfügt sie nicht über eine kompatible Halterung.

Pixelink Capture ist eine kostenlose, benutzerfreundliche Anwendung, die im Lieferumfang aller Pixelink-Kameras enthalten ist. Sie bietet Bild- und Videoaufnahmen in Echtzeit über eine intuitive grafische Oberfläche. Im Gegensatz dazu ist das Pixelink SDK ein umfassendes Entwicklungs-Toolkit für Windows und Linux, mit dem Entwickler benutzerdefinierte Anwendungen mit vollständiger Kamerasteuerung über C/C++, .NET oder Python erstellen können. Das SDK steht als Testversion zum Herunterladen zur Verfügung, so dass Benutzer die Funktionen vor dem Kauf einer Lizenz testen können. Links zu Software-Downloads (SDK und Capture) finden Sie auf den einzelnen Produktseiten.